

MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ TESTER

PRO PŘESNOU INSTALACI, TESTOVÁNÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

JOY-IT

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI

- ✓ Multifunkční testování síťových kabelů
- ✓ Přesná detekce kabelů s režimem potlačení rušení
- ✓ Měření délky kabelu až do více než 100 m
- ✓ Funkce Port Flashing a test rychlosti sítě
- ✓ Komplexní test PoE
- ✓ Detekce NCV



JT-NCT01 je inteligentní multifunkční síťový tester určený pro profesionální instalaci, údržbu a odstraňování poruch na síťových a telefonních linkách. Díky přehlednému 2,4palcovému barevnému displeji jasně zobrazuje výsledky měření a pomáhá technikům rychle testovat kabelové spoje, přesně identifikovat poruchy a efektivně uvádět síťovou infrastrukturu do provozu.

Pro testování kabelů nabízí přístroj JT-NCT01 širokou škálu funkcí, včetně testování spojitosti, testování párů, testování pořadí vodičů a testování poruch, jakož i testování lisování konektorů RJ45 u 8vodičových síťových kabelů. Integrované měření délky kabelu navíc umožňuje rychlé zjištění délky kabelů až do více než 100 m, což usnadňuje jak instalaci nových připojení, tak diagnostiku stávajících kabelových tras.

Pokud jde o lokalizaci kabelů, model JT-NCT01 vyniká jak standardním režimem detekce, tak režimem snižkým rušením, a také nastavitelnou citlivostí. To umožňuje spolehlivé vyhledávání síťových a telefonních kabelů i v náročných podmínkách. Funkce blikání portů navíc usnadňuje rychlou identifikaci síťových portů, zatímco test rychlosti prověřuje připojení při rychlostech 10 / 100 / 1000 Mbit/s i v režimu duplex.

Sadu funkcí doplňuje komplexní test PoE pro detekci standardního i nestandardního PoE, režimu napájení, úrovně napájení a 8pinového napájecího zdroje, stejně jako bezpečnostní a užité funkce, jako je detekce NCV a varování při nízkém napětí. Díky tomu je JT-NCT01 spolehlivým nástrojem pro efektivní instalaci, údržbu a řešení problémů v síti.

HLAVNÍ VLASTNOSTI

Funkce	Test spojitosti síťového kabelu Párové testování, Kontrola pořadí vodičů a kontrola chyb, Chybová zpráva, Detekce kabelů, Umístění kabelu s minimálním rušením, Funkce blikání portu pro jeho identifikaci, Rozpoznání plného duplexu / poloduplexu, Test rychlosti při 10 / 100 / 1000 Mbps Měření délky kabelu s odstupňovanou přesností Test PoE (včetně detekce režimu napájení a úrovně napájení), Porovnání pořadí zapojení, Detekce NCV pro bezkontaktní měření napětí, Přehrávání zvukových signálů přes sluchátka Funkce svítilny
--------	--

Rozhraní	RJ45
----------	------

Síťový kabel- Test rychlosti	10 / 100 / 1000 Mb/s
---------------------------------	----------------------

Testování duplexu	Plně duplexní / Poloduplexní
-------------------	------------------------------

Přesnost měření délky kabelu	< 20 m: ± 1,6 m > 20 m: ± 2,4 m > 100 m: ± 3,2 m
------------------------------	--

Měření délky kabelu	Až 200 m
---------------------	----------

Zkouška krimpováním	RJ45, 8vodičový
---------------------	-----------------

Detekce PoE	Standard PoE, indikátor úrovně napájení, protokol
-------------	---

Test napájecího zdroje PoE	Detekce napájení prostřednictvím datových vodičů, nevyužitých párů vodičů nebo všech 8 vodičů
----------------------------	---

Maximální vstupní napětí	60 V ss
--------------------------	---------

Zobrazení	2,4palcový barevný TFT displej
-----------	--------------------------------

Napájení	USB-C, 5 V / 1 A
----------	------------------

Baterie	Vysílač: 3000 mAh Li-ion, přijímač: 1500 mAh Li-ion
---------	---

Jazyky zařízení	angličtina, němčina
-----------------	---------------------

DALŠÍ INFORMACE

Rozměry	152 × 68 × 31 mm
---------	------------------

Hmotnost	399 g
----------	-------

Číslo výrobku	JT-NCT01
---------------	----------

Odeslané zboží	JT-NCT01, uživatelská příručka, nabíjecí kabel USB-C, měřicí svorky s krokosvorkami, propojovací kabel RJ45–RJ11, síťový kabel RJ45, sluchátka, přenosné pouzdro
----------------	--

EAN	4250236831145
-----	---------------

Číslo celního sazebníku	90304000
-------------------------	----------