



Strømpeflex i polyamid med stor mekanisk slidstyrke

Helagain HEGPA66

Ideel til arbejdsområder omkring konstruktion af hjul, kabelbeskyttelse i maskiner, robotter og andet automatisk udstyr.

Egenskaber og fordele

- Fremstillet af kraftig polyamid
- Fremragende slidstyrke
- Meget fleksibel
- Let at montere over irregulære former
- Udvidelsen gør den nemt at montere
- Tæt overfladedækning



Helagain strømpeflex HEGPA66.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66)
Driftstemperatur	-60 °C til +150 °C, kortvarig +200 °C
Smeltepunkt	+255 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2, Iht. FMVSS-302
Godkendelse	EN 45545: 2013



TYPE	Bundt Ø min.	Bundt Ø max.	Farve	Rulle	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
HEGPA6604	3,0	6,0	Sort (BK)	200 m	45	4031026191300	170-40400
HEGPA6606	4,0	8,0	Sort (BK)	100 m	45	4031026191324	170-40600
HEGPA6608	5,0	10,0	Sort (BK)	100 m	45	4031026191331	170-40800
HEGPA6610	7,0	12,0	Sort (BK)	100 m	45	4031026191348	170-41000
HEGPA6612	8,0	14,0	Sort (BK)	100 m	45	4031026191355	170-41200
HEGPA6616	12,0	18,0	Sort (BK)	50 m	45	4031026191379	170-41600
HEGPA6620	15,0	23,0	Sort (BK)	50 m	45	4031026191386	170-42000
HEGPA6625	18,0	28,0	Sort (BK)	50 m	45	4031026191393	170-42500
HEGPA6630	25,0	32,0	Sort (BK)	50 m	45	4031026191409	170-43000
HEGPA6640	30,0	44,0	Sort (BK)	50 m	45	4031026191416	170-44000
HEGPA6650	40,0	55,0	Sort (BK)	50 m	45	4031026191423	170-45000
HEGPA6660	50,0	65,0	Sort (BK)	50 m	45	4031026191430	170-46000

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Afkortes i enhver længde. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

Anbefalet værktøj

45

HSG0

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.