



Formgods for stik VG type


Helashrink 170 serien med læbe

Egenskaber og fordele


- Trækafastning for VG rundstik
- Til små ledningsdiametre
- Fremragende miljøbeskyttelse



Formgods 177-1-G før krymp og krympet.



a. Formgods før krymp (som leveret)



b. Formgods efter krympning

| TYPE | Ø H min. a | Ø H max. b | Ø J min. a | Ø J max. b | P ± 10% | R ± 10% | T ± 20% | HW ± 20% | JW nom. | V max. | S nom. | Efter VG norm | EAN | Bestillingsnr. |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|----------------------|---------------|----------------|
| 176-1-G | 19,3 | 13,0 | 6,3 | 2,1 | 60,0 | 11,7 | 1,0 | 1,5 | 1,1 | 3,3 | 38,0 | VG 95343 T06 D 011 A | 5022660635052 | 401-76180 |
| 177-1-G | 26,1 | 19,1 | 7,6 | 2,6 | 74,0 | 12,2 | 1,0 | 1,8 | 1,1 | 3,3 | 45,0 | VG 95343 T06 D 012 A | 5022660635069 | 401-77180 |
| 178-1-G | 34,2 | 26,0 | 9,6 | 3,1 | 84,0 | 12,2 | 1,0 | 1,8 | 1,1 | 3,3 | 51,0 | VG 95343 T06 D 013 A | 5022660635076 | 401-78180 |
| 179-1-G | 43,6 | 34,1 | 11,4 | 3,6 | 100,0 | 12,2 | 1,7 | 1,8 | 1,1 | 3,3 | 58,0 | VG 95343 T06 D 014 A | 5022660635083 | 401-79180 |

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.