



Formgods forgrenet VG type


Helashrink 300 serien

Egenskaber og fordele


- Formgods for let og tidsbesparende isolering efter VG norm
- Korrosionsbeskyttelse og trækafastning med anvendelse af lim



Formgods 300-serien før og efter krympning.



a. Formgods før krymp (som leveret)



b. Formgods efter krympning

TYPE	Ø H min. a	ØH max. b	ØJ/K/L min. a	ØJ/K/L max. b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 30%	W ± 20%	T ± 10%	Efter VG norm	EAN	Bestillingsnr.
306-1-G	13,0	6,5	6,5	3,5	46,0	25,4	1,5	1,0	20,3	VG 95343 T08 D 001 A	5022660635526	403-06180
304-1-G	27,0	13,5	13	7,0	93,0	50,3	2,5	1,5	42,9	VG 95343 T08 D 002 A	5022660635533	403-04180
310-1-G	38,5	19,0	19	10,0	135,0	73,7	3,0	1,8	61,0	VG 95343 T08 D 003 A	5022660635540	403-10180
311-1-G	55,5	25,5	27	12,5	192,0	103,1	4,5	3,1	88,9	VG 95343 T08 D 004 A	5022660635557	403-11180

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.