



Krympeslange 3:1 fleksibel og transparent

TF34

Denne fleksible halogenfri slange sørger for god isolation, mens den transparente slange giver mulighed for visuel inspektion. Anvendes til bundtning eller beskyttelse af opmærkning på kabler og ledninger samt steder hvor der ønskes visuel kontrol af kabelkappe.

Egenskaber og fordele

- Transparent højfleksibel krympeslange TF34
- Beskytter labels optimalt
- God mekanisk og kemisk resistens
- Halogenfri



TF34 transparent krympeslange beskytter mærker.

MATERIALE	Polyolefin, krydlinket (PO-X)
Krympeforhold	3:1
Driftstemperatur	-55 °C til +135 °C
Min. krympetemperatur	+110 °C
Ændring efter krymp	5% maks.
Dielektrisk styrke	46 kV/mm
Flammehæmmende egenskab	Ikke brandhæmmende



Varmekrymp 3:1



TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	Rulle	Farve	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
TF34-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	30 m	Transparent (CL)	30-32	4031026226484	333-30153
TF34-3/1	3,0	1,0	0,50	30 m	Transparent (CL)	30-32	4031026226569	333-30303
TF34-6/2	6,0	2,0	0,70	30 m	Transparent (CL)	30-32	4031026226644	333-30603
TF34-9/3	9,0	3,0	0,80	30 m	Transparent (CL)	30-32	4031026226729	333-30903
TF34-12/4	12,0	4,0	0,85	30 m	Transparent (CL)	30-32	4031026226804	333-31203
TF34-18/6	18,0	6,0	1,00	30 m	Transparent (CL)	30-32	4031026226880	333-31803
TF34-24/8	24,0	8,0	1,20	30 m	Transparent (CL)	30-32	4031026226965	333-32403
TF34-40/13	40,0	13,0	1,25	30 m	Transparent (CL)	30-32	4031026227047	333-34003

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

Anbefalet værktøj		
30	31	32
H5002	H5004	E4500

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.