



Formgods endehætter krympbare med og uden lim

Helashrink 1600 serien

Endehætter er fortrinlige til anvendelse på polymert- eller papirisolerede ledere af aluminium eller stål, som kan blive udsat for rustangreb.

Egenskaber og fordele


- Endehætter anvendes til at forsegle kabler.
- Limen i endehætterne yder en fremragende miljømæssig forsegling.
- Den udvendige kappe er forsynet med lynsymbol for indikering af strømførende kabler.



Den rigtige endehætte for enhver kabel diameter og kabeltype.



a. Formgods før krymp (som leveret)



b. Formgods efter krympning

MATERIALE	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Farve	Sort (BK)
Krympeforhold	Op til 3:1
Min. krympetemperatur	+135 °C
Driftstemperatur	-55 °C til +80 °C
Dielektrisk styrke	15 kV/mm
Flammehæmmende egenskab	Iht. ASTM D635

RoHS



For information om materiale / lim se venligst side 244.

TYPE	Bundt Ø min.	Bundt Ø max.	Ø H min. a	Ø H max. b	P ± 10%	HW ± 20%	EAN	Bestillingsnr.
1612-1-B5W2	4,0	8,0	10,0	4,0	33,5	2,0	5022660646164	416-12046
1613-1-B5W2	6,5	16,0	20,0	6,0	55,3	2,3	5022660646294	416-13060
1602-1-B5W2	10,0	20,0	23,0	9,4	64,0	2,0	5022660645853	416-02008
1614-1-B5W2	16,0	32,0	40,0	15,0	90,0	3,0	5022660436529	416-14047
1615-1-B5W2	26,0	51,0	63,0	25,0	143,0	3,3	5022660436918	416-15035
1617-1-B5W2	32,0	61,0	76,0	30,0	158,0	4,0	5022660647185	416-17033
1616-1-B5W2	48,0	80,0	100,0	45,0	162,0	4,0	5022660646843	416-16053
1609-1-B5W2	65,0	110,0	120,0	60,0	150,0	4,0	5022660655098	416-09000
1610-1-B5W2	90,0	135,0	160,0	82,0	146,0	4,0	4031026301419	416-10000

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
For information om materiale / lim se venligst side