



Entdecken Sie weitere Details und
passendes Zubehör online!

Ergonomisches Design und externer Sensor für höchsten Bedienkomfort

Merkmale	Technische Daten
• Externer Sensor zum leichteren Erreichen schwer zugänglicher Messpunkte • Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig • Offset-Accur: Mit dieser Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten Messbereich eingestellt werden, um so eine höhere Präzision von 1 % (oder weniger) des Messwertes zu erreichen • Wählbare Einheiten: µm, inch (mil) • Auto-Power-Off • Typ F: Nicht-magnetische Schichten auf Eisen und Stahl • Typ N: Beschichtungen auf nicht-magnetischen Metallen • Nullplatte und Justierfolien inklusive • 1 Lieferung im robusten Tragekoffer	• Messgenauigkeit: - Standard: 3 % des Messwertes oder ± 2,5 µm - Offset-Accur: 1 % des Messwertes oder ± 1 µm • Kleinste Probenfläche (Radius) - Typ F - Konvex: 1,5 mm - Eben: 6 mm - Konkav: 50 mm - Typ N - Konvex: 1,5 mm - Eben: 6 mm - Konkav: 50 mm • Mindestdicke Grundmaterial: 300 µm • Gesamtabmessungen B×T×H 131×65×28 mm • Batteriebetrieb, Batterien serienmäßig (4×1,5 V AAA) • Nettogewicht ca. 0,10 kg

STANDARD	OPTION
    	 

Modell	Messbereich	Ablesbarkeit	Prüfobjekt	Option
				Werkskalibrierschein
SAUTER	[Max] µm	[d] µm		KERN
TE 1250-0.1F	100 1250	0,1 1	Typ F	961-110
TE 1250-0.1FN	100 1250	0,1 1	Kombinationsgerät Typ F / Typ N	961-112