





HandyLaser Plus

Universelt laservaterpas med 90° stråledeler - anvendelse af genbrugt materiale til bæredygtigheden



Det universelle laservaterpas gør det muligt at udføre præcis horisontal centrering i forbindelse med mangfoldige anvendelser som fliselægning, snedkerarbejde, elementbyggeri og bygning af vinduer. Måleapparatet har en punktlaser til optisk forlængelse, som også kan anvendes til omlægning med en stråledeler også til vertikal nivellering. Ved hjælp af den manuelle hældningsfunktion kan hældninger desuden anlægges på en nem måde. På grund af de specielle fjederclips egner dette laservaterpas sig især til lægning af fliser. Magnetholderen tilbyder fordelen ved arbejde med frie hænder på metalkonstruktioner. Laserens kabinet er overvejende fremstillet af genbrugsplast, og det yder således et værdifuldt bidrag til bæredygtigheden.



- Bæredygtig konstruktion: Hovedparten af kabinettet består af genbrugsplast
- Nøjagtig horisontal indjustering
- Integreret punktlaser til optisk forlængelse
- Vertikal nivellering ved at omdirigere laserlinjen 90° vha. vinkeloptik
- Manuel justering af hældninger
- Specielle fjederclips er ideelle til fliselægning
- Frie hænder ved arbejde på metalkonstruktioner pga. magnetholder
- ON/OFF-afbryder med god synlig LED-laserindikator

TEKNISKE DATA

Libellenøjagtighed	± 0,5 mm / m
Nivellering	manuel
Sigtbarhed (typisk)*	50 m
Laserbølgelængde	650 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Strømforsyning	2 x 1,5V LR03 (AAA)
Drifttid	ca. 65 timer
Arbejdsbetingelser	0°C ... 50°C, Luftfugtighed maks. 80% rH, ikke-kondenserende, Arbejdshøjde maks. 4000 m.o.h.
Opbevaringsbetingelser	-10°C ... 70°C, Luftfugtighed maks. 80% rH
Mål (B x H x L)	210 mm x 59 mm x 62 mm
Vægt	130 g (inkl. batterier)



LEVERINGSOMFANG

