



Entdecken Sie weitere Details und
passendes Zubehör online!

Handlicher Shore-Durometer mit Schleppzeiger

Merkmale	Technische Daten
• Typische Anwendung: Messung der Eindringungstiefe (Shore) • Empfohlen insbesondere für interne Vergleichsmessungen. Norm-Kalibrierungen z. B. nach DIN 48-4 sind wegen sehr enger Normtoleranzen nicht möglich • Shore A: Gummi, Elastomere, Neopren, Silikon, Vinyl, weiche Kunststoffe, Filz, Leder und ähnliche Materialien • Shore D: Kunststoffe, Kunstharz, Resopal, Epoxid, Plexiglas etc. • Shore A0: Schaumstoff, Schwämme etc. • Max-Modus: Spitzenwertanzeige durch Schleppzeiger • Montierbar auf die Prüfstände SAUTER TI-AC (für Shore A und A0), SAUTER TI-D (für Shore D) •  Lieferung in einer Kunststoffbox • Die Messspitzen können nicht untereinander ausgetauscht werden	• Messgenauigkeit: 3 % von [Max] • Materialstärke der Probe min. 6 mm • Schraube zum Anschrauben an TI: M7 Feingewinde • Gesamtabmessungen B×T×H 115×60×25 mm • Nettogewicht ca. 0,15 kg



Modell	Härteskalen	Messbereich	Ablesbarkeit
SAUTER		[Max]	[d]
HBA 100-0	Shore A	100 HA	1 HA
HB0 100-0	Shore A0	100 HA0	1 HA0
HBD 100-0	Shore D	100 HD	1 HD