


## Klemmprüfspitzen

### MICRO-KLEPS



| Produkt                    | MICRO-KLEPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung               | Miniatur-Klemmprüfspitze mit drehbarer Greifzange (SMD-Technik). Der isolierte Schaft kann bis 35° gebogen werden. Geeignet für sehr dünne Drähte und dicht nebeneinander liegende Kontaktstellen (IC Rastermaß 1,27 mm). Steckbar mit MKL(...) und MAL(...) - Leitungen                                                                                                          |
| Betriebsanleitung          | BA002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Artikel-Nr. / *Farbe       | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>00<br/>schwarz </div> <div style="text-align: center;"> <br/>01<br/>rot </div> </div> |
| Zeichnung                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Technische Daten           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anschluss                  | 2 x ungefederter Stift Ø 0,64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bemessungsspannung         | 30 VAC / 60 VDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Messkategorie lt. IEC61010 | O <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

0,64 mm System

|                                                                       |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Bemessungsstrom<br>(Derating Kurve beachten)                          | 2 A                           |
| Werkstoff-Kontaktstift                                                | Messing, vergoldet            |
| Gehäusematerial                                                       | PBT                           |
| Temperaturbereich lt. IEC61010 <sup>(1)</sup>                         | -25 °C bis +70 °C             |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94<br>(gilt nur für Gehäusegrundmaterial) | HB                            |
| Klemmart                                                              | drehbare Greifzange, verzinkt |
| Klemmbereich                                                          | 1,6 mm                        |

<sup>(1)</sup> Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

<sup>(2)</sup> Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022