



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Härteprüfung
Produktgruppe	Leeb-Härteprüfgerät
Produktfamilie	HMM

Messsystem

Messbereich [Min] (HLx)	170
Messbereich [Max] (HLx)	960
Ablesbarkeit Härte [d] (HLx)	1
Prüfobjekt Dicke [Min]	3 mm
Härteskalen	HLD
Prüfobjekt Mindestgewicht [Min]	2 kg
Leeb-Härteprüfgerät Sensortyp	D
Prüfblock inklusive	✓
Einheiten	HL HV HB HRB HRC MPa
Toleranz (% von [Max])	1%
Messsonde Länge	14,6 cm
Messsonde Durchmesser	2 cm

Display

Display-Art	LCD
-------------	-----

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	150×80×30 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	150×80×30 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Skala - Anzeigetyp	Digital

Funktionen

360° Messung möglich	✓
Speicherfunktion	✓
Speicher - Anzahl Ergebnisse	9
Speicher - Anzahl Proben(-bezeichnungen)	1
Statistik-Funktion	✓
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	3 min

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie Akku
Batterie-/ Akkuart	Alkali(-Mangan) NiMH
Batterie	3×1.5 V AAA
Batterie Betriebsdauer	30 h
Batterie-Kapazität	1.200 mAh
Batterie-Spannung	4,5 V
Anzahl Batterie-Zellen	3
Batterie - Einzelgewicht	139,8 g
Batterie - Gesamtgewicht im Artikel	419,4 g
Batterie - Aufbau/Form	Einzelne Zellen
Batterie-Kapazität (Wh)	1,8 Wh
Akku	7.2V, 700 mAh
Batterie/Akku angeschlossen	nicht angeschlossen, beiliegend

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	0 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	50 °C
Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-131
--	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	380×280×80 mm
Versandart	Paketdienst

Nettogewicht ca. 0,25 kg

Bruttogewicht ca. 4,6 kg

Versandgewicht 4,56 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761139657

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

