

Energiespeicher - UPS-CAP/24DC/20A/20KJ - 2320380

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Wartungsfreier Energiespeicher auf Doppelschichtkondensatorbasis, 24 V DC, 20 KJ, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ

Produktbeschreibung

Wartungsfreier Doppelschichtkondensator 24 V DC, 20 kJ, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ

Produkteigenschaften

- Kommunikation zur QUINT UPS IQ



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356599030

Technische Daten

Maße

Breite	150 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	176 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 60 °C
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	≤ 95 %

Eingangsdaten

Nenningangsspannung	24 V DC
Eingangsspannungsbereich DC	18 V DC ... 30 V DC
Stromaufnahme	5 A
Pufferzeit	12 min (1 A)
Pufferzeit	33 s (20 A)

Ausgangsdaten

Nennausgangsspannung	24 V DC
-----------------------------	---------

Energiespeicher - UPS-CAP/24DC/20A/20KJ - 2320380

Technische Daten

Ausgangsdaten

Einstellbereich der Ausgangsspannung	22 V DC ... 27 V DC
Ausgangsstrom	20 A
Ausgangsstrom	26 A
Serienschaltbarkeit	nein
Ausgangssicherung	2x 25 A (intern)

Allgemein

IQ Technology	ja
Entsorgung	Altbatterien dürfen nicht dem Hausmüll beigegeben werden, sondern sind gemäß den jeweils gültigen nationalen Vorschriften zu entsorgen. Rückgabe kann auch an Phoenix Contact oder den Hersteller erfolgen.
Nettogewicht	2,9 kg
Speichermedium	Doppelschicht-Kondensator
Schutzklasse	III
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 695000 h
Einbaulage	waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715
Norm - Elektrische Sicherheit	EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)
Schiffbau-Zulassung	GL beantragt
Norm - Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln	EN 50178/VDE 0160 (PELV)
UL-Zulassungen	UL Listed UL 508
UL-Zulassungen	UL/C-UL Recognized UL 60950

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27040702
eCl@ss 4.1	27040603
eCl@ss 5.0	27040603
eCl@ss 5.1	27040603
eCl@ss 6.0	27040603
eCl@ss 7.0	27040603
eCl@ss 8.0	27040603

ETIM

ETIM 3.0	EC001039
ETIM 4.0	EC000382
ETIM 5.0	EC000357

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211510
UNSPSC 7.0901	39121011
UNSPSC 11	39121011
UNSPSC 12.01	39121011

Energiespeicher - UPS-CAP/24DC/20A/20KJ - 2320380

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121011
-------------	----------

Approbationen


UL Recognized / UL Listed / cUL Recognized / cUL Listed / UL Recognized / UL Listed / cUL Recognized / cUL Listed / cULus Recognized / cULus Listed /

Approbationsdetails

UL Recognized
UL Listed
cUL Recognized
cUL Listed

Energiespeicher - UPS-CAP/24DC/20A/20KJ - 2320380

Approbationen



Zeichnungen

Blockschaltbild

