

Differenzdruck- Messgerät

testo 526 - Druckmessung für alle Messbereiche

Temperaturkompensierter Differenzdruck-Sensor 0...2000 hPa im Gerät

Zusätzlich 2 Fühlereingänge zum Anschluss weiterer Sonden für die Messung von Druck und Temperatur

Direkte Nullung der Anzeigewerte von Drucksonden

Anzeige von Hold- sowie Max.- und Min.-Werten

Einfache messortbezogene Datenspeicherung sowie Analyse, Archivierung und Dokumentation über die optionale PC-Software

Messung der Leckrate (Druckabfall pro Zeit)

Überprüfung des Druckabfalls in Behältern, Leitungen etc.



hPa

°C

testo 526-1/-2 ist ein hochpräzises Differenzdruck-Messgerät mit internem Sensor. Dieser hat einen Messbereich von 0...2000 hPa. Das Gerät eignet sich optimal zur Drucküberprüfung von sensiblen Industrieprozessen und ist in 2 Genauigkeitsklassen verfügbar:

- testo 526-1: Genauigkeit 0,1% vom Endwert
 - testo 526-2: Genauigkeit 0,05% vom Endwert
- Zusätzlich verfügt das testo 526-1/-2 über zwei Fühlereingänge zum Anschluss weiterer Sonden für die Messung von Druck und Temperatur. Hierfür steht ein großes Sondenprogramm zur Verfügung.

Speziell für die Dichtheitsprüfung an Behältern ist im testo 526-1 und testo 526-2 die lückenlose Aufzeichnung über das integrierte Prüfmenü möglich. Die anschließende Verarbeitung der Messdaten über Software oder der Ausdruck über den Drucker ermöglicht die Dokumentation des Drucktests.

Differenzdruck-Messgerät

testo 526-1

testo 526-1, Differenzdruck-Messgerät mit Messbereich 0...2000 hPa, inkl. Schnellkupplungs-Anschlüsse, Kalibrier-Protokoll und Batterien

Best.-Nr. 0560 5280

EUR 670.00



testo 526-2

testo 526-2, Differenzdruck-Messgerät mit Messbereich 0... 2000 hPa, inkl. Schnellkupplungs-Anschlüsse, Kalibrier-Protokoll und Batterien

Best.-Nr. 0560 5281

EUR 886.00

testo 526-1 mit internem Sensor 0 ... 2000 hPa / 0,1%


Das testo 526-1 ist das ideale Differenzdruck-Messgerät für Industrie-Applikationen. Mit einer Genauigkeit von 0,1% v. Ew. können Prozesse präzise gemessen und überwacht werden.

testo 526-2 mit hochpräzisem internem Sensor 0 ... 2000 hPa, 0,05%

Das testo 526-2 ist das ideale Differenzdruck-Messgerät für sensible Industrie-Applikationen. Mit einer Genauigkeit bis 0,05% v. Ew. können kritische Prozesse hochpräzise gemessen und überwacht werden.

Vorteile testo 526-1 und testo 526-2

- Integrierte Differenzdrucksonde
- 2 frei belegbare Fühlereingänge für Druck und Temperatur
- Große Fühlerauswahl
- Dokumentation am Messort
- Einfache Messwertverwaltung über PC
- 2-zeiliges Display mit textunterstützter Bedienführung
- Display-Beleuchtung
- Netzanschluss / Akku-Schnellladung
- Schnellkupplungs-Anschlüsse M8x0,5



Einfache Messwertverwaltung über PC



Überprüfung von Messwert-Umformern mit 4...20 mA-Interface



2 frei belegbare Fühlereingänge für Druck und Temperatur



Weitere Vorteile testo 526-1 und testo 526-2

Große Fühlerauswahl

Der Differenzdrucksensor ist im testo 526 fest integriert.

Über frei belegbare Fühlereingänge können zusätzlich bis zu zwei Sonden angeschlossen werden:

- Differenzdrucksonden bis 1000 hPa
- Absolutdrucksonden bis 2000 hPa
- Relativdrucksonden bis 400 bar
- Temperatursonden von -200 ... +1250 °C

Überprüfung von Messwert-Umformern mit 4...20 mA-Interface

An das 4...20 mA-Interface können beliebige Messwertumformer oder Fremdfühler (in 2- oder 4-Leiter-Technik, Spannung 18 V) angeschlossen werden. Die Skalierung erfolgt über das Handmessgerät.

Großer Vorteil: Der angeschlossene Messwertumformer braucht keine eigene Versorgung, diese wird über das Druckmessgerät bzw testo 526 geliefert.

Dokumentation am Messort

- Die einzelnen Messprotokolle können vor Ort über den Schnelldrucker ausgedruckt werden. Ohne lästige Kabelverbindung über Infrarotschnittstelle.
- Langzeit-lesbares Thermopapier ermöglicht Messdatendokumentation von bis zu 10 Jahren.

Einfache Messwertverwaltung über PC

- Die gespeicherten Messdaten können über die Software komfortabel ausgewertet und weiterverarbeitet werden.
- Die Messwerte werden mit dem Gerät erfasst und können mit der Software online dargestellt werden.
- Im Menü Schnellmessung können online Druckschläge im Messtakt von 0,045 Sekunden protokolliert werden. Da sich Druckschläge in den meisten Fällen unvorhergesehen ereignen, kann über die Triggerfunktion eine Regel definiert werden, die die Druckschläge herausfiltert und für den Benutzer in entsprechende Registerseiten separat ablegt.

Langzeitkontrolle leicht gemacht

- Die Messdaten können einzeln oder als Messreihe gespeichert werden. Die Messrate (0,04 Sekunden, 1 Sekunde...24 Stunden) und die Anzahl der zu speichernden Werte sind frei wählbar. Die maximale Speichergröße liegt bei 25.000 Messwerten.
- Die Messwerte werden unter individuellen Bezeichnungen für die Messorte (max. 99 Messorte) gespeichert - mit Wiederfind-Garantie.
- Bei großen Datenmengen kann die Online-Messung über PC aktiviert werden.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten testo 526-1/-2

Lagertemp.	-20 ... +70 °C
Betriebstemp.	0 ... +50 °C
Stromversorgung	Batterie/Akku, Netzteil 12 V
Batterietyp	9 V (6LR61)
Standzeit	im Dauerbetrieb mit internem Drucksensor: 30 h mit Akku: 10 h mit Zinkkohle: 18 h
Gewicht	300 g
Abmessung	219 x 68 x 50 mm
Gehäusematerial	ABS
Speicher	100 kB (entspricht ca. 25.000 Messwerten)

Anschluss	Schlauch: Ø innen 4 mm Ø außen 6 mm
Anzeige	LCD-Display mit Symbol, 7-Segment Anzeige und Punkt Matrix
Aktualisierungsrate im Display	2x pro Sekunde, bei Schnellmessung 4x pro Sekunde
Messtakt	ab 0.04 Sekunden
PC	RS232-Schnittstelle
Sonstiges	Netzanschluss und Akkuladung im Gerät Automatische Erkennung aller angeschlossenen Fühler 9 Maßeinheiten auswählbar: mbar, hPa, bar, Pa, kPa, inH ₂ O, mmH ₂ O, torr, psi
Garantie	2 Jahre

Sensortypen

	piezoresistiver Drucksensor	Keramiksensoren für externe Drucksonden	piezoresistiver Drucksensor für externe Drucksonden	NTC	Typ K (NiCr-Ni)
Messbereich	0 ... 2000 hPa	-1 ... 400 bar	0 ... 2000 hPa	-40 ... +150 °C	-200 ... +1370 °C
Genauigkeit ±1 Digit*	±0.1 % v. Ew. (testo 526-1) ±0.05 % v. Ew. (testo 526-2)	±0.2 % v. Ew.	±0.1 % v. Mw.	±0.2 °C (-10 ... +50 °C) ±0.4 °C (restl. Messbereich)	±0.4 °C (-100 ... +200 °C) ±1 °C (restl. Messbereich)
Auflösung	0.1 hPa	0.01 bar	0.1 Pa (0638 1347) 0.001 hPa (0638 1447) 0.01 hPa (0638 1547) 0.1 hPa (0638 1647; 0638 1847)	0.1 °C	0.1 °C
statischer Druck	2000 hPa				
Überlast	3000 hPa				
Nullung	bis 50 hPa				

*Genauigkeitsangaben gelten nur für Gerät ohne angeschlossene Fühler

Zubehör

Weiteres Zubehör und Ersatzteile	Best.-Nr.	EUR
Tischnetzteil mit internationaler Anschlussmöglichkeit	0554 1143	84.00
9V-Akku für Messgerät, statt Batterie	0515 0025	11.00
Ladegerät für 9V-Akku, zum externen Laden des Akkus 0515 0025	0554 0025	10.00
Transport und Schutz		
TopSafe (unverwüstliche Schutzhülle), inkl. Tragegurt, Tischaufsteller und Magnet. Schutz des Messgerätes gegen Staub, Stoß, Kratzer	0516 0446	47.00
Transport-Koffer, für Messgerät, Sonden, Prandtl-Staurohr, Zubehör	0516 0527	79.00
System-Koffer, für Messgerät, Sonden, gerades oder Prandtl-Staurohr, Zubehör	0516 0526	121.00
Drucker und Zubehör		
testo-Schnelldrucker IRDA mit kabelloser Infrarot-Schnittstelle, 1 Rolle Thermopapier und 4 Mignon-Batterien, für Messwertausdruck vor Ort	0554 0549	200.00
Externes Schnell-Ladegerät für 1-4 AA-Akkus, inkl. 4 Ni-MH Akkus mit Einzelzellenladung und Ladekontrollanzeige, inkl. Erhaltungsladung, integrierte Entladefunktion, mit integriertem, internationalem Netzstecker, 100-240 VAC, 300 mA, 50/60 Hz	0554 0610	45.00
Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen)	0554 0569	19.00
Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen), dokumentenecht, langzeit-lesbare Messdatendokumentation bis zu 10 Jahren	0554 0568	21.00
Software und Zubehör		
ComSoft Professional 4, Profi-Software inkl. Datenarchivierung	0554 1704	289.00
Leitung RS232 mit USB-Adapter 2.0, Verbindungsleitung Messgerät - PC (1,8 m) zur Datenübertragung	0409 0178	51.00
Ethernet-Adapter, RS232 - Ethernet inkl. Softwaretreiber, Netzteil, ermöglicht Datenkommunikation im Netzwerk	0554 1711	379.00
Kalibrier-Zertifikate		
DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Druck, Differenzdruck, Genauigkeit < 0,1 (% v.Ew.)	0520 0205	300.00
DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Druck, Differenzdruck, Genauigkeit 0,1 ... 0,6 (% v. Ew.)	0520 0215	180.00
DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Druck, Differenzdruck, Genauigkeit > 0,6 (% v. Ew.)	0520 0225	110.00
DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Druck, Differenzdruck, Genauigkeit < 0,1 (% v.Ew.)	0520 0035	165.00
ISO-Kalibrier-Zertifikat Druck, Differenzdruck, Genauigkeit 0,1 ... 0,6 (% v. Ew.)	0520 0025	88.00
ISO-Kalibrier-Zertifikat Druck, Differenzdruck, Genauigkeit > 0,6 (% v. Ew.), für testo 521-3	0520 0005	78.00
ISO-Kalibrier-Zertifikat Druck, Differenzdruck, Genauigkeit > 0,1 (% v.Ew.), für testo 521-2	0520 0405	185.00
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C; +60 °C	0520 0001	83.00
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Messgeräte mit Luft-/Tauchfühler; Kalibrierpunkte 0 °C; +150 °C; +300 °C	0520 0021	105.00
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Messgeräte mit Oberflächenfühler; Kalibrierpunkte +60 °C; +120 °C; +180 °C	0520 0071	110.00
DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Messgeräte mit Luft-/Tauchfühler; Kalibrierpunkte -20 °C; 0 °C; +60 °C	0520 0211	295.00
DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Oberflächentemperaturfühler berührend; Kalibrierpunkte +100 °C; +200 °C; +300 °C	0520 0271	440.00
ISO-Kalibrier-Zertifikat elektrisch	0520 1000	auf Anfrage
Zubehör für Fühler		
Anschlussleitung, Länge 1,5 m, für Fühler mit Steckkopf - zum Messgerät, Mantelmaterial PUR	0430 0143	42.00
Anschlussleitung, Länge 5 m, für Fühler mit Steckkopf - zum Messgerät, Mantelmaterial PUR	0430 0145	67.00
Anschlusschlauch, Silikon, Länge 5 m, belastbar bis maximal 700 hPa (mbar)	0554 0440	35.00
Anschlusschlauch-Set, 2 x 1 m, gewandelt, inkl. 1/8" Zoll-Verschraubung, druckfest bis 20 bar, Außendurchmesser 6,3 mm, Innendurchmesser 4,8 mm	0554 0441	28.00
Anschlussleitung, Länge 2,5 m, für Drucksonden 0638 1741/1841/1941/2041/2141	0409 0202	93.00
Adapter zum Anschluss von NiCr-Ni Thermopaaren und Fühlern mit offenen Drahtenden	0600 1693	76.00

Fühler

Fühlertyp	Abbildung	Messbereich	Genauigkeit	Überlast	Statischer Druck	Nullung	Best.-Nr. EUR
Differenzdrucksonde							
Präzisions-Drucksonde, 100 Pa, im robusten Metallgehäuse mit Stoßschutz, inkl. Magnet zur schnellen Fixierung, zur Messung von Differenzdruck und Strömungsgeschwindigkeiten (in Verbindung mit Staurohr)		0 ... +100 Pa	$\pm(0,3 \text{ Pa} \pm 0,5\% \text{ v. Mw.})$	50 hPa	100 hPa	bis 20 Pa	0638 1347 587.00
Drucksonde, 10 hPa, im robusten Metallgehäuse mit Stoßschutz, inkl. Magnet zur schnellen Fixierung, zur Messung von Differenzdruck und Strömungsgeschwindigkeiten (in Verbindung mit Staurohr)		0 ... +10 hPa	$\pm 0,03 \text{ hPa}$	50 hPa	1000 hPa	bis 0,4 hPa	0638 1447 473.00
Drucksonde, 100 hPa, im robusten Metallgehäuse mit Stoßschutz, inkl. Magnet zur schnellen Fixierung, zur Messung von Differenzdruck und Strömungsgeschwindigkeiten (in Verbindung mit Staurohr)		0 ... +100 hPa	$\pm 0,5\% \text{ v. Mw. (+20 ... +100 hPa)}$ $\pm 0,1 \text{ hPa (0 ... +20 hPa)}$	300 hPa	1000 hPa	bis 4 hPa	0638 1547 425.00
Drucksonde, 1000 hPa, zur Messung von Differenzdruck, im robusten Metallgehäuse mit Stoßschutz, inkl. Schnellverschluss-Kupplung (M8 x 0,5), Magnet zur schnellen Fixierung		0 ... +1000 hPa	$\pm 1 \text{ hPa (0 ... 200 hPa)}$ $\pm 0,5\% \text{ v. Mw. (200 ... 1000 hPa)}$	2000 hPa	1000 hPa	bis 20 hPa	0638 1647 421.00
Absolutdrucksonde							
Drucksonde, 2000 hPa, zur Messung von Absolutdruck, im robusten Metallgehäuse mit Stoßschutz, inkl. Schnellverschluss-Kupplung (M8 x 0,5), Magnet zur schnellen Fixierung		0 ... +2000 hPa	$\pm 5 \text{ hPa (0 ... +2000 hPa)}$	4000 hPa	-	-	0638 1847 419.00

Betriebstemp.: 0 ... +50 °C (kompensiert)

Anschluss: Steckkopf, Anschlussleitung 0430 0143 oder 0430 0145 erforderlich


Fühler

Fühlertyp	Abbildung	Messbereich	Genauigkeit	Überlast	Nullung	Best.-Nr. EUR
Relativdrucksonde (medienkompatibel)						
Niederdrucksonde aus kältemittelfestem Edelstahl, bis 10 bar		-1 ... +10 bar	±1% v. Ew.	25 bar	bis 0,1 bar	0638 1741 409.00
Hochdrucksonde aus kältemittelfestem Edelstahl, bis 30 bar		-1 ... +30 bar	±1% v. Ew.	120 bar	bis 0,3 bar	0638 1841 409.00
Hochdrucksonde aus kältemittelfestem Edelstahl, bis 40 bar		-1 ... +40 bar	±1% v. Ew.	120 bar	bis 0,4 bar	0638 1941 409.00
Hochdrucksonde aus kältemittelfestem Edelstahl, bis 100 bar		-1 ... +100 bar	±1% v. Ew.	250 bar	bis 1 bar	0638 2041 451.00
Hochdrucksonde aus kältemittelfestem Edelstahl, bis 400 bar		-1 ... +400 bar	±1% v. Ew.	600 bar	bis 4 bar	0638 2141 451.00

Betriebstemp.: -40 ... +100 °C; 0 ... +70 °C (kompensiert)

Anschluss: Steckkopf, Anschlussleitung 0409 0202 erforderlich
Einschraub-Gewinde 7/16" UNF

Fühler

Fühlertyp	Maße Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze	Messbereich	Genauigkeit	t ₉₉	Best.-Nr. EUR
Temperaturfühler					
Sehr reaktionsschneller Oberflächenfühler**		-200 ... +300 °C	Klasse 2*	3 sec	0604 0194 141.00
Sehr reaktionsschneller Tauch-/Einstechfühler für Messungen in Flüssigkeiten**		-200 ... +600 °C	Klasse 1*	1 sec	0604 0493 102.00
Robuster Oberflächenfühler**		-200 ... +600 °C	Klasse 1*	25 sec	0604 9993 119.00
Sehr reaktionsschneller Tauch-/Einstechfühler für Messungen in Gasen und Flüssigkeiten mit dünner, massearmer Spitze**		-200 ... +600 °C	Klasse 1*	1 sec	0604 9794 197.00
Sehr reaktionsschneller Tauch-/Einstechfühler für hohe Temperaturen**		-200 ... +1100 °C	Klasse 1*	1 sec	0604 0593 133.00
Schnell ansprechender Tauch-/Einstechfühler**		-200 ... +400 °C	Klasse 1*	3 sec	0604 0293 133.00
Standard-Tauch-/Einstechfühler**		-200 ... +400 °C	Klasse A (-100 ... +400 °C) Klasse B (restl. Messbereich)	20 sec	0604 0273 155.00
Präziser Tauch-/Einstechfühler**		-200 ... +400 °C	±(0.03 °C +0.05% v. Mw.) (0 ... +100 °C) ±(0.06 °C +0.1% v. Mw.) (restl. Messbereich)	30 sec	0628 0015 328.00
Flexibler Präzisions-Tauchfühler, Leitung wärmebeständig bis 300 °C**		-100 ... +265 °C	1/10 Klasse B (0...100 °C) 1/5 Klasse B (restl. Bereich) nach EN 60751	80 sec	0628 0016 376.00
				Best.-Nr.	EUR
Adapter zum Anschluss von NiCr-Ni Thermopaaren und Fühlern mit offenen Drahtenden				0600 1693	76.00

*Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1/2 auf -40 ... +1000/+1200 °C.
**Anschluss: Steckkopf, Anschlussleitung 0430 0143 oder 0430 0145 erforderlich

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
 Alle Preise netto, zuzüglich Versandkosten und MwSt., gültig ab 1.1.2012.
 Zahlung 30 Tage netto, 14 Tage 2% Skonto.

