



Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

Premium Schichtdickenmessgerät für Farbschichten, Lackschichten etc.

Merkmale

- 1 LCD-Display, hinterleuchtet, Anzeige aller Informationen auf einen Blick
- Offset-Accur: Mit dieser Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten Messbereich eingestellt werden, um so eine höhere Präzision von 1 % (oder weniger) des Messwertes zu erreichen
- Zwei verschiedene Messmodi: Einzelmessung und Scanmodus für kontinuierliches Messen
- Mini-Statistik-Funktion: Zeigt Messwert, Durchschnittswert, Max- und Min-Wert an
- Interner Datenspeicher für bis zu 99 Werte
- Wählbare Einheiten: µm, inch (mil)
- Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
- Typ F: Nicht-magnetische Schichten auf Eisen und Stahl
- Typ N: Beschichtungen auf nicht-magnetischen Metallen
- Nullplatte und Justierfolien inklusive
- Lieferung im robusten Tragekoffer
- Externer Sensor zum leichteren Erreichen schwer zugänglicher Messpunkte

Technische Daten

- Messgenauigkeit:
  - Standard: 3 % des Messwertes oder ± 2,5 µm
  - Offset-Accur: 1 % des Messwertes oder ± 1 µm
- Mindestdicke Grundmaterial: 300 µm
- Gesamtabmessungen B×T×H 126×65×35 mm
- Batteriebetrieb, Batterien serienmäßig (2×1.5 V AAA)
- Nettogewicht ca. 0,10 kg

STANDARD



OPTION



Modell	Messbereich [Max] µm	Ablesbarkeit [d] µm	Prüfobjekt	Kleinste Probenfläche (Radius) mm	Option Werkskalibrierschein
SAUTER					KERN
TG 1250-0.1FN	100 | 1250	0,1 | 1	Kombinationsgerät Typ F/Typ N	F: Konvex: 1,5/ Konkav: 25 N: Konvex: 1,5/ Konkav: 50	961-112