

KERN HCB 100K200

Die Handlichen für erhöhte Lasten bis 1 Tonne!

KERN[®]



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	200 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	500
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	50 kg (M3)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	400 g
Präzision (von [Max]):	0,005
Reproduzierbarkeit:	200 g
Wägebereich [Max]:	100 kg
Wägeeinheiten:	kg lb N
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,200 cm
----------------------	----------

Funktionen

Data-Hold-Funktion:	ja
---------------------	----

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer:	300 h
-------------------------	-------

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-129H
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Hängewaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	53 x 220 x 85 mm
---------------------------------	------------------

Bruttogewicht:	884 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	350 g
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	80 x 45 x 150 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff