

KERN HCB 200K500

Die Handlichen für erhöhte Lasten bis 1 Tonne!

KERN[®]



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	500 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	400
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	100 kg (M3)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	1 kg
Präzision (von [Max]):	0,005
Reproduzierbarkeit:	500 g
Wägebereich [Max]:	200 kg
Wägeeinheiten:	kg lb N
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,200 cm
----------------------	----------

Funktionen

Data-Hold-Funktion:	ja
---------------------	----

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer:	300 h
-------------------------	-------

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-129H
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Hängewaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	215 x 150 x 85 mm
Bruttogewicht:	880 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	570 g
UN-Nummer (Gefahrgut):	2800
Versandart:	Paketdienst

KERN HCB200K500

Die Handlichen für erhöhte Lasten bis 1 Tonne!



Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 80 x 45 x 150 mm

Gehäusematerial: Kunststoff