


ISO 4766

entspricht DIN 551

Gewindestifte mit Kegelkuppe und Schlitz



*Abmaße nach DIN 551: 1956-04

Maße	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4
n	0,25	0,25	0,4	0,4	0,6
t	0,56	0,64	0,72	0,8	1,12
d _p	0,8	1	1,5	2	2,5

Maße	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12*
n	0,8	1	1,2	1,6	2
t	1,28	1,6	2	2,4	2,8
d _p	3,5	4	5,5	7	8,5