

## MULTIMETER | TESTBOY POCKET | Hochleistungsmultimeter mit einem großen LC-Display

Im Testboy Pocket verbirgt sich ein Hochleistungsmultimeter mit einem groß dimensionierten und gut ablesbarem LC-Display. Die robuste Bauform ermöglicht den Betrieb auch in rauer Umgebung. Durch die Auto-Range-Funktion entfällt das lästige Umschalten der Messbereiche und die Data-Hold-Funktion speichert das Messergebnis ab.

Einfache Bedienung und die automatische Messauswahl machen das Testboy Pocket zu einem idealen Begleiter für jeden Servicetechniker.



### Ihre Vorteile:

- | 5 Jahre Herstellergarantie
- | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

### Bedienungsanleitung:



[Bedienungsanleitung als .pdf-Datei herunterladen!](#)

## MULTIMETER | SPEZIFIKATIONEN

Technische Daten	Testboy Pocket
AC Spannung	0-300V $\pm 1,5\%$ +3Digit
DC Spannung	0-300V $\pm 1,8\%$ +3Digit
Widerstand	0-40M (<200 $\pm 2,5\%$ +4Digit; 200 $\pm 2\%$ +3Digit)
Durchgangstest	mit akustischem Signal
Eingangsimpedanz DCV&ACV	>200k
Wechselspannungsbandbreite	40-70Hz
Frequenzmeßbereich	0- 200kHz
Kapazitätsmeßbereich	0- 200 $\mu$ F
Tastverhältnis in %	Ja
Diodentest	Ja
Durchgangstest	< 50 Ohm akustisch
Data Hold	Ja
Überspannungsschutz	CAT III 300V
Spannungsversorgung	2x Batterie 1,5V AAA , LR03
Betriebstemperaturbereich	0°C bis +40°C 75%RH
Lagertemperaturbereich	-10°C bis +50°C 75% RH
Abmessungen	119 x 65 x 18 mm
Gewicht	130g
Farbe	Rot/Schwarz
Lieferumfang	1x Bedienungsanleitung 2x Batterie 1,5V AAA , LR03 1x Bereitschaftstasche



LED



AKUSTISCH



WIDERSTAND

5

JAHRE  
GARANTIE