

# KERN HCB50K20

Die Handlichen für erhöhte Lasten bis 1 Tonne!

**KERN**<sup>®</sup>



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	20 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	2500
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	20 kg (M3)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	40 g
Präzision (von [Max]):	0,005
Reproduzierbarkeit:	20 g
Wägebereich [Max]:	50 kg
Wägeeinheiten:	kg lb N
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,100 cm
----------------------	----------

## Funktionen

Data-Hold-Funktion:	ja
---------------------	----

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

## Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer:	300 h
-------------------------	-------

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-128H
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Hängewaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	215 x 152 x 83 mm
Bruttogewicht:	873 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	570 g
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	80 x 45 x 150 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff