

KERN IFB 300K50DM

Plattformwaage in schwerer Ausführung mit Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg



Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen 100 g
(Normal):

Zählaufösung: 30000

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen
(Tierwägeprogramm): ja

Summenspeicherfunktion: ja

Wägen mit Toleranzbereich: ja

Zählfunktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Luftfeuchtigkeit (min.): 0 %

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

Energieversorgung

Akku: Rchg. battery optional
(factory)

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung
an): 8 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung
aus): 35 h

Akkuladezeit: 12 h

Eingangsspannung: 100 V - 240 V 50 / 60 Hz

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierschein: 963-129

Eichung: 965-229

Justage auf Aufstellungsort: 961-249

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Industriewaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 670 x 1050 x 245 mm

Bruttogewicht: 24 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 20,040 kg

Versandart: Paketdienst

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 50 g | 100 g

Anwärmzeit: 10 min | 10 min

Auflösung: 3 3.000

Außermittige Belastung bei 1/3
Max: 50 g | 100 g

Einschwingzeit: 2 s

Empfohlenes Justiergewicht: 300 kg (M1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem
Gewicht

Linearität: 50 g | 100 g

Reproduzierbarkeit: 50 g | 100 g

Tarierbereich: -300000000 mg

Wägebereich [Max]: 150 kg | 300 kg

Wägeeinheiten: kg

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 5,200 cm

Eichtechnische Daten

Eichklasse: III

Eichung im Werk möglich: ja

Eichwert [e]: 50 g | 100 g

Eichzulassung nach 2014/31/EU: ja

Mindestlast [Min]: 1 kg | 2 kg

Periodische Nacheichung für
Italien: 969-112

Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen 10 g
(Labor):

KERN IFB 300K50DM

Plattformwaage in schwerer Ausführung mit Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg



Bauform

Abmessungen Anzeigerät
(BxTxH): 250 x 160 x 58 mm

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 650 x 500 x 142 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Gehäusematerial: Kunststoff

Gesamtabmessungen komplett
montiert (BxTxH): 810 x 500 x 820 mm

Kabellänge Anzeigerät: 3 m

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Edelstahl

Stativhöhe: 60 cm

Wandhalterung: ja

Wägefläche (BxT): 650 x 500 mm