

KERN DE 60K5A

KERN

Vielseitiges Erfolgsmodell mit Edelstahlplattform für den flexiblen Einsatz



Max. Kriechen (15 Minuten) 20 g

Max. Kriechen (30 Minuten) 40 g

Voreingestellte Einheit kg

Display

Display-Art LCD

Display Hinterleuchtung ja

Display Größe 87x29mm

Display Ziffernhöhe 25 mm

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H) 315×305×75 mm

Abmessungen Auswertegerät (B×T×H) 225×110×55 mm

Abmessungen Wägefläche (B×T) 318×308 mm

Abmessungen Wägefläche 318×308 mm

Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) 318×308×75 mm

Material Wägeplatte Edelstahl

Material Plattform Metall, lackiert

Material Displaygehäuse Kunststoff

Auswertegerät Kabellänge 1,4 m

erlaubte Auswertegerät-Kabellänge [Max] 3 m

Lastzellen - Anzahl 4

Funktionen

Rezeptur-/Summierstufe Rez A (Netto-Total)

Prozentbestimmung ✓

Unterflurwägung Keine

Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebedingungen ✓

Zählfunktion ✓

Zählaufösung (unter Laborbedingungen) 12.000

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen 5 g

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen 50 g

Mögliche Referenzstückzahl(en) 5, 10, 20, 25, 50

IP-Schutz - Anzeige kein IP-Schutz

Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb 3 min off

Tarierfunktion manuell (mehrmalig)

Anzahl Tasten für Bedienung 5

Kategorie

Marke KERN

Produktkategorie Industriewaage

Produktgruppe Plattformwaage

Produktfamilie DE

Messsystem

Wägesystem Dehnungsmessstreifen

Wägebereich [Max] 60 kg

Ablesbarkeit [d] 0,005 kg

Reproduzierbarkeit 0,005 kg

Linearität ± 0,015 kg

Auflösung 12.000

Tarierbereich 60 kg

Justiermöglichkeiten Justierung mit externem Gewicht

Empfohlenes Justiergewicht 60 kg (M1)

Mögliche Justierpunkte 20 kg; 40 kg; 60 kg

Einschwingzeit 2,5 s

Anwärmzeit 30 min

Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max] 0,025 kg

Bauart der Waage Einbereichswaage

Einheiten kg
g
dwt
tl (Tw)
tl (HK)
ozt
mo
lb
oz
ffa
tol

KERN DE 60K5A

KERN

Vielseitiges Erfolgsmodell mit Edelstahlplattform für den flexiblen Einsatz

Schnittstelle

Schnittstellen	RS-232 serienmäßig
----------------	--------------------

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Netzteil Art	Steckernetzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO
	UK
	US
	CH
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO
	UK
	US
	CH

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
---	-------------------------

Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	15 V, 500 mA
--------------------------------------	--------------

Strombuchse für Netzteil	Doppelstecker, links Minus, rechts Plus, 14,3mmx6,1mm lang 47,5mm
--------------------------	---

Batterie-/Akkuart	NiMH
-------------------	------

Batterie	9 V Block
----------	-----------

Batterieanschluss	Steckklemmen
-------------------	--------------

Batterie Betriebsdauer	12 h
------------------------	------

Akku	NDE-A02
------	---------

Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	15 h
---	------

Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	30 h
--	------

Akku Ladezeit	10 h
---------------	------

Akku optional	Akku optional
---------------	---------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	5 °C
--------------------------------	------

Umgebungstemperatur [Max] (°C)	35 °C
--------------------------------	-------

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
---------------------------------	------

Lagertemperatur [Min]	-20 °C
-----------------------	--------

Lagertemperatur [Max]	60 °C
-----------------------	-------

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-249
---	---------

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-129
--------------------------------------	---------

Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517
--	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	515×385×140 mm
--------------------------------	----------------

Versandart	Paketdienst
------------	-------------

Nettogewicht ca.	4,8 kg
------------------	--------

Bruttogewicht ca.	6 kg
-------------------	------

Versandgewicht	5,6 kg
----------------	--------

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761111332
-----------------	---------------

REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration
------------------	--

Piktogramme

STANDARD



OPTION

