

# KERN VHB 2T1



Wiegehubwagen mit komplettem Staub- und Spritzwasserschutz IP65/67 und Speicherplatz für ein Behältergewicht



## Kategorie

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Marke            | KERN           |
| Produktkategorie | Industriewaage |
| Produktgruppe    | Wiegehubwagen  |
| Produktfamilie   | VHB            |

## Messsystem

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Wägesystem                                         | Dehnungsmessstreifen            |
| Wägebereich [Max]                                  | 2000 kg                         |
| Ablesbarkeit [d]                                   | 1 kg                            |
| Reproduzierbarkeit                                 | 1 kg                            |
| Linearität                                         | ± 2 kg                          |
| Auflösung                                          | 2.000                           |
| Justiermöglichkeiten                               | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht                         | 1500 kg (M2)                    |
| Einschwingzeit                                     | 3 s                             |
| Anwärmzeit                                         | 10 min                          |
| Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]              | 3 kg                            |
| Exzentrische/Außer mittige Belastung nicht möglich | ✓                               |
| Bauart der Waage                                   | Einbereichswaage                |
| Einheiten                                          | kg<br>lb                        |
| Max. Kriechen (15 Minuten)                         | 2 kg                            |
| Max. Kriechen (30 Minuten)                         | 4 kg                            |
| Voreingestellte Einheit                            | kg                              |

## Display

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Display-Art             | LCD  |
| Display Hinterleuchtung | nein |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Display Ziffernhöhe             | 28 mm         |
| Sprachen des Benutzerinterfaces | Symbolsprache |

## Bauform

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 1550×555×1220 mm |
| Material Gehäuse                      | Kunststoff       |
| Material Displaygehäuse               | Kunststoff       |

## Funktionen

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| PreTare-Funktion                                | ✓                        |
| Rezeptur-/Summierstufe                          | Sum A                    |
| Unterflurwägung                                 | Keine                    |
| IP-Schutz - Kompletgerät                        | IP65<br>IP67 (load cell) |
| IP-Schutz - Anzeige                             | IP65                     |
| IP-Schutz - Plattform                           | IP67                     |
| IP-Schutz - Lastzelle                           | IP67                     |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb | 3 min                    |
| Tarierfunktion                                  | manuell (mehrmalig)      |
| Anzahl Tasten für Bedienung                     | 4                        |

## Energieversorgung

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| mitgelieferte Stromversorgung | Batterie                                            |
| Batterie-/ Akkart             | Alkali(-Mangan)                                     |
| Batterie                      | 4×1.5 V AA                                          |
| Batterieanschluss             | Pad + Feder                                         |
| Batterie Betriebsdauer        | 80 h                                                |
| Batterie-Spannung             | 6 V                                                 |
| Batterie - Einzelgewicht      | 92 g                                                |
| Batterie/Akku angeschlossen   | fest elektrisch<br>angeschlossen, nicht<br>isoliert |

## Umgebungsbedingungen

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur [Min] (°C)  | -10 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C)  | 40 °C  |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 95 %   |

## Zulassung

|            |   |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

## Dienstleistungen

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort | 961-251 |
| Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung          | 963-131 |

# KERN VHB 2T1



Wiegehubwagen mit komplettem Staub- und Spritzwasserschutz IP65/67 und Speicherplatz für ein Behältergewicht

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Artikelnummer für<br>Konformitätszertifikat | 969-517 |
|---------------------------------------------|---------|

## Verpackung & Versand

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Lieferzeit                        | 2 d              |
| Abmessungen Verpackung<br>(B×T×H) | 1600×560×1220 mm |
| Versandart                        | Spedition        |
| Nettogewicht ca.                  | 110 kg           |
| Bruttogewicht ca.                 | 110 kg           |
| Versandgewicht                    | 218,6 kg         |

## Produktinformationen

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| GTIN/EAN-Nummer  | 4045761086258                                     |
| REACH-Einstufung | keine Stoffe über der<br>zulässigen Konzentration |

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

