

KERN VHB2T1



Wiegehubwagen mit komplettem Staub- und Spritzwasserschutz IP65/67 und Speicherplatz für ein Behältergewicht



Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-131
Justage auf Aufstellungsort:	961-251

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Wiegehubwagen

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1600 x 560 x 1220 mm
---------------------------------	----------------------

Bruttogewicht:	109 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	106 kg
Versandart:	Spedition

Bauform

Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	1550 x 555 x 1220 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	1 kg
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	2000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	3 kg
Einschwingzeit:	3 s
Empfohlenes Justiergewicht:	1500 kg (M2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	2 kg
Reproduzierbarkeit:	1 kg
Wägebereich [Max]:	2 t
Wägeeinheiten:	kg lb
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,800 cm
----------------------	----------

Funktionen

PRE-TARE-Funktion:	ja
--------------------	----

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	95 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer:	80 h
-------------------------	------