


Maße für Schrauben

Sonderformen mit Holzschraubengewinde

Artikel 88133

Ringschraubösen
mit Holzschrauben-Gewinde
Typ 1



Maße	6 x 3	8 x 3	8 x 4	10 x 3	10 x 4	10 x 6	12 x 3	12 x 4
w	3	8	4	3	4	6	3	4
d	2	2	2,3	2	2,3	2,9	2	2,3
l	6	8	8	10	10	10	12	12
l ₁	4	5	5	7	7	7	8	8

Maße	12 x 6	12 x 8	12 x 10	16 x 4	16 x 6	16 x 8	16 x 10	16 x 12
w	6	8	10	4	6	8	10	12
d	2,9	3,3	3,7	2,3	2,9	3,3	3,7	3,9
l	12	12	12	16	16	16	16	16
l ₁	8	8	8	10	10	10	10	10

Maße	20 x 6	20 x 8	20 x 10	20 x 12	25 x 8	25 x 10	25 x 12	25 x 14
w	6	8	10	12	8	10	12	14
d	2,9	3,3	3,7	3,9	3,3	3,7	3,7	4
l	20	20	20	20	25	25	25	25
l ₁	12	12	12	12	15	15	15	15

Maße	25 x 16	30 x 8	30 x 10	30 x 12	30 x 14	30 x 16	30 x 18	40 x 12
w	16	8	10	12	14	16	18	12
d	4,6	3,3	3,7	3,9	4	4,6	5	3,9
l	25	30	30	30	30	30	30	40
l ₁	15	18	18	18	20	18	18	22


Maße	40 x 14	40 x 16	40 x 18	40 x 20	50 x 14	50 x 16	50 x 18	50 x 20
w	14	16	18	20	14	16	18	20
d	4	4,6	5	5,2	4	4,6	5	5,2
l	40	40	40	40	50	50	50	50
l ₁	25	22	22	22	25	25	25	25

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: 413

Artikel 88137

Gerade Schraubhaken
mit Holzschrauben-Gewinde
Typ 4



Maße	2,8	2,8	3,3	4,1
h	8	10	11	11
d	2,3	2,3	2,6	3,2
l	20	25	30	40
l ₁	8	10	12	15
F _{max.} für Dübel	7,5 kg 4	7,5 kg 4	10 kg 5	12,5 kg 6

Maße	4,8	4,8	5,5	6
h	13	13	18	18
d	3,8	3,8	4,2	4,7
l	50	60	80	100
l ₁	22	25	32	38
F _{max.} für Dübel	15 kg 6	15 kg 6	20 kg 8	25 kg 8

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: 415