



Kupplungen

Achskupplungen (starr)
Werkstoff: MS, verzinkt




Couplings Accouplements

Shaft Couplings (rigid)
Material: brass, galvanized

$\varnothing D$	$\varnothing d$	Gewicht Weight	Art.-Nr.
6	6	10 gr.	720.6
4	4	12 gr.	720.4
6	4	11 gr.	720.64


Klemm-Kupplungen



Clamp-Type Couplings

Drehmoment Torque	Gewicht Weight	Art.-Nr.
100 Ncm	11 gr.	751.44

Werkstoff: MS vernickelt
Material: MS nickel-plated




Prüfspannung: Test voltage:	Gewicht Weight	Art.-Nr.
2 KV/50 Hz	13 gr.	725

isolierendes Zwischenstück, max. Übertragungsdrehmoment 70 Ncm,
max. 4 °Winkelabweichung
insulating insert

Verlängerungsachsen

Isolierte Ausführung aus **Hart-PVC**. In begrenztem Maße flexibel.




Extension Shafts

Insulated type made of **rigid PVC**. Limited flexibility.

A	Gewicht Weight	Art.-Nr.
60	2,5 gr.	724.11
80	3,5 gr.	724.21
100	4 gr.	724.31
120	5 gr.	724.41

Reduzierrohr

Material: Messing, verzinkt




Reducing Sleeve

Material: brass, galvanized

$\varnothing D$	$\varnothing d$	Gewicht Weight	Art.-Nr.
6	4	1 gr.	640
4	3	0,8 gr.	6.640.1431

Achsdurchführung, Ms. vernickelt

Zeichnet sich durch besonders einfache Montage aus.



Shaft Lead-Through, Ms. nickel-plated

Distinguished for especially simple installation.

Gewicht Weight	Art.-Nr.
5 gr.	729

Sechskantmutter SW 14
Hexagonal nut SW 14