

Spiralkabel

(Artikel Nr.: 210x.75x.x)

- Hochelastisches Spiralkabel, passend für die Handgelenkbänder 2050.750.x und 2051.750.x
- Gesamtlänge: 2,4 m (gedehnt)
- 1 M Ω Sicherheitswiderstand (in jedem Druckknopf)
- Hochbelastbarer Knickschutz
- Erdungskontaktanschluss: 10 mm Druckknopf
- Entspricht DIN EN 61340-5-1



Eigenschaften:

Druckknopf für Kontakt zum Handgelenkband:	3 mm, 7 mm, 10 mm
Gesamtlänge (gedehnt):	2,4 m
Leitungsdurchmesser (außen):	2,5 mm
Gewicht:	25 g
Druckknopf - Aufsteckkraft:	ca. 20 N
Druckknopf - Lösekraft:	ca. 4 N
Druckknopf - Drehkraft:	ca. 1 N
Sicherheitswiderstand in jedem Druckknopf:	1 M Ω
Farbe:	hellblau oder schwarz

Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:

	Prüfmethode	Grenzwerte	Typische Werte
Widerstand	DIN EN 61340-4-6	< 5 x 10 ⁶ Ω	2 x 10 ⁶ Ω