

Montagescheiben

Art. Nr. MS 53 3 TO 5	Art. Nr. MS 53 7 TO 5	Art. Nr. MS 53 25 TO 5	Art. Nr. MS 54 25 TO 5	Art. Nr. MS 58 5 TO 5-8 p.
Art. Nr. MS 58 7 TO 5-8 p.	Art. Nr. MS 56 15 TO 5-6 p.	Art. Nr. MS 58 15 TO 5-8 p.	Art. Nr. MS 510 15 TO 5-10 p.	Art. Nr. MS 3518 25 TO 5/ TO 18
Art. Nr. MS 3518 35 TO 5/ TO 18	Art. Nr. MS 34 518 TO 5/ TO 18	Art. Nr. MS 183 25 TO 18	Art. Nr. MS 184 25 TO 18	Art. Nr. MS 183 35 TO 18
Art. Nr. MS 184 35 TO 18	Art. Nr. MS 183 7 TO 18	Art. Nr. MS 184 7 TO 18	Art. Nr. MS 84 4 TO 8	Art. Nr. MS 923 25 TO 92
Art. Nr. MS 4016 max. 16 pol.	Art. Nr. US 58 4 TO 5	Art. Nr. US 512 4 TO 5		

* = **Umsetzscheiben**: die US-Scheiben setzen den TO 5-Teilkreis auf 2,54 mm Raster um

Material:	Polyamid 6, GF verstärkt
Temperaturbereich:	-40°C ... +205°C
Brennbarkeitsklasse:	UL 94 V-0 (bei Dicke ≥3mm), UL 94 V-1

Montageteile für Kühlkörper
Leiterplattenkühler
Profile für Leiterplattenmontage
Wärmeleitmaterial

→ E 49 – 50
→ A 89 – 93
→ A 89 – 112
→ E 2 – 24

Isolier-Abstandsbolzen
Fingerkühlkörper
Transistorhaltefedern
Technische Erläuterungen

→ E 32 – 34
→ C 2 – 3
→ A 115 – 117
→ A 2 – 8

E 46

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N