

DATENBLATT

Präzisions-Temperatursensor TS-NTC-833

B+B
SENSORS

Beschreibung



Technische Daten

Präzisions Temperatursensor SEMI833ET

Messprinzip	NTC
Messbereich	-40 ... 100 °C
Nenn-Widerstand bei 37 °C	min. 48561 Ω max. 51265 Ω
Widerstandstoleranz bei 37 °C	±0,2 % *
Gain-Toleranz R_{30}/R_{45}	±1 %
Langzeitstabilität	besser 1 %
Ansprechzeit T_{66} in Öl	700 ms
Eigenerwärmung	1,42 °C/mW
Abmessungen Ø x L	1,5 x 4 mm
Isolationswiderstand	100 MΩ
Bestell Nr.	TS-NTC-833 (18 85 06)
*Bei größeren Bestellmengen können 12 Klassen selektiert geliefert werden.	
Änderungen der technischen Daten, die dem technologischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten!	

Leistungsmerkmale

- Weiter Messbereich -40 °C bis 100 °C
- Extrem schnell, Ansprechzeit 0,7 sek.
- Offset bei 37 °C eng toleriert, ±0,2 %
- Austauschbar, ohne Rekalibrierung
- Hohe Empfindlichkeit
- Einfache Auswertungs elektronik
- Hervorragende Langzeitstabilität


Typische Anwendungsgebiete

- Medizintechnik
- Industrielle Messtechnik
- Temperaturfühler
- Gebäudetechnik
- Klimatechnik

Eigenschaften

Der NTC Temperatursensor SEMI 833 ET wurde speziell zur Verwendung in elektronischen Präzisionsthermometern, beispielsweise für den medizinischen Bereich („Fieberthermometer“) entwickelt. Das Bauteil ist auch hervorragend für langzeitstabile, industrielle Thermometer geeignet, die auch geeicht werden können.

Die Temperatursensoren sind so eng toleriert, dass in vielen Applikationen ausreichende Messgenauigkeit ohne Temperaturkalibrierung erreicht werden kann. Bei höheren Genauigkeitsansprüchen reicht in der Regel eine Einpunktkalibrierung aus.



Gegenüber anderen Temperatursensoren bietet das Bauteil eine wesentlich größere Empfindlichkeit, wodurch sich der schaltungstechnische Aufwand verringert. Der Grundwiderstand ist mit 103,6 k Ω bei 20°C sehr hochohmig, dadurch verringert sich die Leistungsaufnahme der Messschaltung und damit die Eigenerwärmung. Mit Hilfe eines Parallelwiderstandes lässt sich die exponentielle Kennlinie des Bauelementes linearisieren.

Aufgrund der geringen thermischen Masse ist das Ansprechverhalten (T_{66}) mit 0,7 sec sehr schnell.

Widerstandstabelle

Der folgenden Widerstandstabelle liegt die ITS90 zugrunde. Die Toleranz der Temperaturwerte beträgt maximal $\pm 0,05^\circ\text{C}$. Bei den angegebenen Widerstandswerten handelt es sich um gemittelte Werte aus verschiedenen Fertigungsserien.

Zu dem Sensor ist umfangreiches Datenmaterial als EXCEL-Tabelle erhältlich. Weitere Informationen zu Messschaltungen oder zu Linearisierungsverfahren erhalten Sie auf Anfrage.

Temperatur	Widerstand max	Widerstand typ	Widerstand min	Steigung	Genauigkeit
-40 °C	2841 k Ω	2664 k Ω	2496 k Ω	170 k Ω / °C	-1,0 / +1,0 K
-35 °C	2055 k Ω	1933 k Ω	1817 k Ω	121 k Ω / °C	-1,0 / +1,0 K
-30 °C	1506 k Ω	1421 k Ω	1340 k Ω	86 k Ω / °C	-1,0 / +1,0 K
-25 °C	1112 k Ω	1052 k Ω	995,2 k Ω	62 k Ω / °C	-1,0 / +1,0 K
-20 °C	830,7 k Ω	788,5 k Ω	747,8 k Ω	45,0 k Ω / °C	-1,0 / +1,0 K
-15 °C	624,5 k Ω	594,4 k Ω	565,4 k Ω	33,0 k Ω / °C	-0,9 / +1,0 K
-10 °C	474,5 k Ω	453,0 k Ω	432,0 k Ω	24,3 k Ω / °C	-0,9 / +0,9 K
-5 °C	363,1 k Ω	347,6 k Ω	332,3 k Ω	18,0 k Ω / °C	-0,9 / +0,9 K
0 °C	280,6 k Ω	269,3 k Ω	258,1 k Ω	13,6 k Ω / °C	-0,9 / +0,9 K
5 °C	218,0 k Ω	209,7 k Ω	201,6 k Ω	10,3 k Ω / °C	-0,8 / +0,6 K
10 °C	170,9 k Ω	164,8 k Ω	158,8 k Ω	7,8 k Ω / °C	-0,8 / +0,8 K
15 °C	134,6 k Ω	130,1 k Ω	125,7 k Ω	6,0 k Ω / °C	-0,8 / +0,8 K
20 °C	106,9 k Ω	103,6 k Ω	100,3 k Ω	4,7 k Ω / °C	-0,8 / +0,8 K
25 °C	85,49 k Ω	83,00 k Ω	80,51 k Ω	3,63 k Ω / °C	-0,7 / +0,7 K
30 °C	69,06 k Ω	66,91 k Ω	64,76 k Ω	2,85 k Ω / °C	-0,8 / +0,8 K
35 °C	56,05 k Ω	54,19 k Ω	52,34 k Ω	2,24 k Ω / °C	-0,9 / +0,9 K
40 °C	45,80 k Ω	44,18 k Ω	42,59 k Ω	1,79 k Ω / °C	-0,9 / +1,0 K
45 °C	37,57 k Ω	36,17 k Ω	34,80 k Ω	1,42 k Ω / °C	-1,0 / +1,0 K
50 °C	31,01 k Ω	29,80 k Ω	28,61 k Ω	1,14 k Ω / °C	-1,1 / +1,0 K
55 °C	25,7 k Ω	24,65 k Ω	23,63 k Ω	0,92 k Ω / °C	-1,2 / +1,2 K
60 °C	21,43 k Ω	20,51 k Ω	19,62 k Ω	0,75 k Ω / °C	-1,2 / +1,3 K
65 °C	17,92 k Ω	17,13 k Ω	16,35 k Ω	0,60 k Ω / °C	-1,3 / +1,4 K
70 °C	15,07 k Ω	14,37 k Ω	13,70 k Ω	0,50 k Ω / °C	-1,4 / +1,4 K
75 °C	12,71 k Ω	12,10 k Ω	11,52 k Ω	0,41 k Ω / °C	-1,5 / +1,5 K
80 °C	10,77 k Ω	10,24 k Ω	9,728 k Ω	0,34 k Ω / °C	-1,6 / +1,6 K
85 °C	9,165 k Ω	8,700 k Ω	8,251 k Ω	0,280 k Ω / °C	-1,7 / +1,7 K
90 °C	7,829 k Ω	7,419 k Ω	7,025 k Ω	0,234 k Ω / °C	-1,8 / +1,8 K
95 °C	6,712 k Ω	6,351 k Ω	6,004 k Ω	0,195 k Ω / °C	-1,8 / -1,9 K
100 °C	5,779 k Ω	5,460 k Ω	5,153 k Ω	0,164 k Ω / °C	-1,9 / +2,0 K