













Strangkühlkörper für Leiterplattenmontage

- kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
- **L** = lötlbarer Stift

										
			SK 95 15 STS SOT 32 S		SK 95 25 STS TO 220		SK 95 25 STS SOT 32			
	Art. Nr.	l [mm]	R_{th} [K/W]	⚡						
	SK 95 15 STS SOT 32 S	15	38,5	SOT 32						
SK 95 25 STS SOT 32	25	36,0	SOT 32							
SK 95 25 STS TO 220	25	36,0	TO 220							
			SK 95 25 1 x M2,5 1 x M3							
										
			SK 95 15 SOT 32 S		SK 95 25 SOT 32		SK 95 25 TO 220		SK 95 25 2 x M3	
	Art. Nr.	l [mm]	R_{th} [K/W]	⚡						
	SK 95 15 SOT 32 S	15	38,5	SOT 32						
	SK 95 25 SOT 32	25	36,0	SOT 32						
SK 95 25 TO 220	25	36,0	TO 220							
SK 95 25 1x M2,5 1x M3	25	36,0	1xM2,5/ 1xM3 (TO 220)							
SK 95 25 2 x M3	25	36,0	2xM3 (TO 220)							
SK 95 15	15	38,5	—							
SK 95 25	25	36,0	—							
SK 95 1000	1000	—	—							
Oberfläche:	schwarz eloxiert									
Gewindeausführung:	eloxalfrei									



(1:1)



Schutzvermerk gemäß DIN ISO 16016 beachten © Fischer Elektronik GmbH & Co. KG 2007			Freimasstoleranz DIN ISO 2768m		Oberfläche SA		Kunde 77777 - Fischer Elektronik		
			Datum		Name		Bezeichnung / Titel		
			Erst. 20.07.2007 Bearb. 16.02.2009		Lochen Lochen		SK 95 25 TO 220 Kühlkörper für Leiterplattenmontage		
			Werkstoff / Material AlMgSi0,5 F22 (EN AW 6060 T66)				Zeichnungs-Nummer 001020548		Blatt 1
Z. Änderungen			Datum		Name		Maße in [] nach Profiltoleranzen nach DIN EN 12020		Blätter 1
			C 001020547.ipt						