

Technisches Merkblatt

Seite 1 von 1

Grid-Klebeband

Best. Nr.: 12 mm Breite **C-102 012**
19 mm Breite **C-102 018**
25 mm Breite **C-102 024**
50 mm Breite **C-102 048**

- Grid-Klebeband mit ESD-Warnsymbol
- Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1 und ANSI/ESD S20.20-1999
- Mit handelsüblichen Abrollern und automatischen Klebebandabrollern verwendbar
- Minimale triboelektrische Aufladbarkeit (low-charging)
- PP-Oberfläche



Mechanische Eigenschaften:

Basismaterial:	Copolymer Folie
Breite:	12 / 19 / 25 / 50 mm
Länge:	33 m
Innenliegendes, leitfähiges Raster	$10^3 - 10^4 \Omega$
Dicke gesamt:	0,049 mm
Kleber:	Acrylkleber
Kerndurchmesser:	76,2 mm
Arbeitstemperatur:	0 - 50 °C

Die Angaben in diesem Merkblatt sind als Richtlinie gedacht. Sie wurden aufgrund umfangreicher Untersuchungen zusammengestellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

V1003