Leiterplatten-Anschlussklemme - SPT 5/ 4-V-7,5-ZB BU/GY/BK/ RD - 1701934

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 41 A, Nennspannung: 800 V, Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: blau, grau, schwarz, rot

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4046356567176

Technische Daten

Maße

Rastermaß	7,5 mm
Maß a	22,5 mm
Stiftabmessungen	1,7 x 0,8
Stiftabstand	7,5 mm
Bohrlochdurchmesser	2,1 mm

Allgemein

Artikelfamilie	SPT 5/..-V
Bemessungsstoßspannung (III/3)	8 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	8 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	6 kV
Bemessungsspannung (III/3)	800 V
Bemessungsspannung (III/2)	1000 V
Bemessungsspannung (II/2)	1000 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	41 A
Nennquerschnitt	6 mm²
Oberfläche Lötpin	Sn
Abisolierlänge	15 mm
Polzahl	4

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	8

Leiterplatten-Anschlussklemme - SPT 5/ 4-V-7,5-ZB BU/GY/BK/ RD - 1701934

Technische Daten

Anschlussdaten

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,25 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	1,5 mm²

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Approbationen

SEV / CCA / GOST / IECEE CB Scheme / GOST /

Approbationsdetails

SEV	
Nennspannung UN	1000 V
Nennstrom IN	41 A
mm²/AWG/kcmil	6

CCA

Leiterplatten-Anschlussklemme - SPT 5/ 4-V-7,5-ZB BU/GY/BK/ RD - 1701934

Approbationen

Nennspannung UN	1000 V
Nennstrom IN	41 A
mm²/AWG/kcmil	6

GOST

IECEE CB Scheme

Nennspannung UN	1000 V
Nennstrom IN	41 A
mm²/AWG/kcmil	6

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com