Leiterplatten-Anschlussklemme - ZFKDSA 4-7,5- 6 GY BD:PE-L1SO - 1737268

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 630 V, Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4046356183994

Technische Daten

Maße

Länge	29 mm
Rastermaß	7,5 mm
Maß a	37,5 mm
Stiftabmessungen	1,0 x 1,4 mm
Bohrlochdurchmesser	1,8 mm

Allgemein

Artikelfamilie	ZFKDS(A) 4
Bemessungsstoßspannung (III/3)	6 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	6 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	6 kV
Bemessungsspannung (III/3)	500 V
Bemessungsspannung (III/2)	630 V
Bemessungsspannung (II/2)	1000 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	32 A
Nennquerschnitt	4 mm²
Oberfläche Lötpin	Sn
Lehrdorn	A4
Abisolierlänge	10 mm
Polzahl	6

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24

Leiterplatten-Anschlussklemme - ZFKDSA 4-7,5- 6 GY BD:PE-L1SO - 1737268

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	10
AWG nach UL/CUL min	24
AWG nach UL/CUL max	10

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized

Usegroups	**B**	**C**	**D**
Nennspannung UN	300 V	150 V	300 V
Nennstrom IN	30 A	30 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	24-10	24-10	24-10

Leiterplatten-Anschlussklemme - ZFKDSA 4-7,5- 6 GY BD:PE-L1SO - 1737268

Approbationen

cUL Recognized

Usegroups	B	C	D
Nennspannung UN	300 V	150 V	300 V
Nennstrom IN	30 A	30 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	24-10	24-10	24-10

GOST

cULus Recognized

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com