Grundleiste - MSTBV 2,5 HC/ 6-GF-5,08 - 1924567

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten

Produkteigenschaften

- 16-A (HC)-Grundgehäuse in horizontaler und vertikaler (MSTBV) Ausführung
- Seitlicher HC-Aufdruck („High Current“)
- Kodierreiter (CR) als Fehlsteckschutz
- Seitliche Fehlsteckung durch Abschlusswände ausgeschlossen
- Rüttelsichere Verbindung durch Gewindeflansch (-GF)

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918607746

Technische Daten

Maße

Länge	8,6 mm
Rastermaß	5,08 mm
Maß a	25,4 mm
Stiftabmessungen	1 x 1 mm
Stiftabstand	5,00 mm
Bohrlochdurchmesser	1,4 mm

Allgemein

Artikelfamilie	MSTBV 2,5 HC/..-GF
Isolierstoffgruppe	I
Bemessungsstoßspannung (III/3)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	4 kV
Bemessungsspannung (III/3)	250 V
Bemessungsspannung (III/2)	320 V
Bemessungsspannung (II/2)	400 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE

Grundleiste - MSTBV 2,5 HC/ 6-GF-5,08 - 1924567

Technische Daten

Allgemein

Nennstrom I_N	16 A (siehe Deratingkurve)
Belastungsstrom maximal	16 A
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Farbe	grün
Polzahl	6

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / IECEE CB Scheme / GOST / CCA / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized

Usegroups	**B**	**D**
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	16 A	10 A

Grundleiste - MSTBV 2,5 HC/ 6-GF-5,08 - 1924567

Approbationen

Usegroups	B	D
mm²/AWG/kcmil		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	16 A
mm²/AWG/kcmil	

cUL Recognized

Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	16 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

GOST

IECEE CB Scheme

Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	16 A
mm²/AWG/kcmil	

CCA

Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	16 A
mm²/AWG/kcmil	

cULus Recognized

Grundleiste - MSTBV 2,5 HC/ 6-GF-5,08 - 1924567

Zubehör

Kodierelement

CR-MSTB - 1734401



Klemmenmarker beschriftet

SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



Blindstopfen


MSTB-BL - 1755477




Zeichnungen

Grundleiste - MSTBV 2,5 HC/ 6-GF-5,08 - 1924567

Bohrplan



Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com