

**Gehäuse
KLIPPON STB 3 SS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ideal geeignet für die Energie- und Prozessindustrie und das Transportwesen ist die Klippon® STB Gehäuserreihe die perfekte Ergänzung zu unserem bestehenden Klippon Gehäuse Portfolio. Gehäuse dieser Reihe sind nach internationalen Standards wie z.B. EN62208 und EN60079-0/7 (ATEX) zugelassen.

Merkmale:

- Eine hochtemperaturbeständige Dichtung als Standard - erhöhter Temperaturbereich -50°C bis +100°C(+120°C auf Anfrage)
- zugelassen nach ATEX, IECEx, cULus, Lloyds Register, Germanischer Lloyd, GOST
- Flexible Befestigungsoptionen der internen Tragschiene
- IP Schutz von IP66
- Eine sichere, dauerhafte Funktion der Dichtung ist durch einen Kompressionsschutz der Dichtung sichergestellt.
- Erdungsbolzen im Gehäusedeckel und -unterteil
- Gelaserte Schweißnähte für erhöhte Qualität
- Bereits fertig angeschweißte Montagefüße garantieren eine optimale Gehäuseinstallation

Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse- entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1002720000
Typ	KLIPPON STB 3 SS
Ausführung	STB Gehäuse-Gehäusesysteme, Gehäuse, Einbauszubehör, Edelstahl 1.4404 (316 L), 190 mm, 100 mm, 190 mm
GTIN (EAN)	4032248695652
VPE	1 Stück

Gehäuse KLIPPON STB 3 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	100 mm	Breite	190 mm
Höhe	190 mm	Befestigungsmaß Breite	215 mm
Gewicht	2,59 kg	Nettogewicht	2.433 g

Allgemeine Angaben

Einsatzgebiete	Explosionsgefährdete Bereiche, Verpackungsindustrie, Transportwesen, Prozessindustrie, Schiffbau	Materialstärke Gehäuse	1,5 mm
Werkstoff	Edelstahl 1.4404 (316 L)	Dichtungsmaterial	Silikon
Oberfläche	spiegelpoliert	Betriebstemperatur, min.	-50 °C
Betriebstemperatur, max.	120 °C	Schlagfestigkeit	10 J Standardversion, 7 J ATEX-Version
Schutzart	IP 66	Gehäusebefestigung	angeschweißte Montagefüße mit 8mm Löchern
Deckelbefestigung	M5 Sechskantedelstahlschraube mit Schlitz und 10mm Schlüsselweite	Einbaubefestigung	TAS 20-Schiene auf Gehäuseboden

Bestückung vertikal

WDU 10 / ZDU 10 (2)	1x15	WDU 16 / ZDU 16 (2)	1x13
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 (2)	1x30	WDU 4 / ZDU 4 (2)	1x25
WDU 6 / ZDU 6 (2)	1x20		

Verschraubungen links

M12 (3)	21	M16 (3)	15
M20 (3)	10	M25 (3)	8
M32 (3)	3	M40 (3)	3
M50 (3)	2	M63 (3)	1

Verschraubungen oben / unten

M12	21	M16	15
M20	10	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2	M63	1

Verschraubungen rechts

M12 (2)	21	M16 (2)	15
M20 (2)	8	M25 (2)	6
M32 (2)	3	M40 (2)	2
M50 (2)	1		

Klassifikationen

eClass 6.0	27-14-91-07	eClass 7.0	27-14-91-07
------------	-------------	------------	-------------

Gehäuse KLIPPON STB 3 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Prüfbescheinigungen

Zertifikat-Nr. (GERMLLOYD)	59358-08	Zertifikat-Nr. (cULus)	E256877VOL1SEC1
----------------------------	----------	------------------------	-----------------

Zulassungen

Zulassungen



**Gehäuse
KLIPPON STB 3 SS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**Zubehör**

Ideal geeignet für die Energie- und Prozessindustrie und das Transportwesen ist die Klippon® STB Gehäusereihe die perfekte Ergänzung zu unserem bestehenden Klippon Gehäuse Portfolio. Gehäuse dieser Reihe sind nach internationalen Standards wie z.B. EN62208 und EN60079-0/7 (ATEX) zugelassen.

Merkmale:

- Eine hochtemperaturbeständige Dichtung als Standard - erhöhter Temperaturbereich -50°C bis +100°C(+120°C auf Anfrage)
- zugelassen nach ATEX, IECEx, cULus, Lloyds Register, Germanischer Lloyd, GOST
- Flexible Befestigungsoptionen der internen Tragschiene
- IP Schutz von IP66
- Eine sichere, dauerhafte Funktion der Dichtung ist durch einen Kompressionsschutz der Dichtung sichergestellt.
- Erdungsbolzen im Gehäusedeckel und -unterteil
- Gelaserte Schweißnähte für erhöhte Qualität
- Bereits fertig angeschweißte Montagefüße garantieren eine optimale Gehäuseinstallation

Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse- entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0433500000	SFNS5 VKMU M5 SW15	STB Gehäuse- Geschützte Baugruppen, Befestigungsmutter, Einbauszubehör, Stahl verzinkt	4008190494520	20 Stück