

**Klemmbügel
KLBUE 3-8 SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktbild

Abbildung ähnlich

Schirmung und Erdung

Den effektiven Schutz von Mensch und Anlage vor Störeinflüssen wie elektrischen oder magnetischen Feldern realisieren Sie mit unseren Schutzleiter- und Schirmungsklemmen in unterschiedlichen Anschlusstechnologien. Umfangreiches Zubehör komplettiert unser Angebot.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KLBUE 3-8 SC
Best.-Nr.	1791220000
Ausführung	Klemmbügel, Klemmbügel, Stahl
GTIN (EAN)	4032248222 179
VPE	100 Stück

Klemmbügel KLBUE 3-8 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	14,5 mm	Breite (inch)	0,571 inch
Höhe	18,5 mm	Höhe (inch)	0,728 inch
Tiefe	26 mm	Tiefe (inch)	1,024 inch
Befestigungsmaß Breite	13,5 mm	Nettogewicht	12,28 g

Temperaturen

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C		

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Kabeldurchmesser, max.	8 mm	Kabeldurchmesser, min.	3 mm
------------------------	------	------------------------	------

Systemkennwerte

Ausführung	für Schirmanschluss
------------	---------------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl	Farbe	silber
-----------	-------	-------	--------

weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage	Montageart	Schraube
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002020
eClass 6.2	27-14-11-90	eClass 7.1	27-14-11-50
eClass 8.1	27-14-11-50	eClass 9.0	27-14-11-50
eClass 9.1	27-14-11-50		

Zulassungen

Zulassungen	
-------------	--



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	Beipackzettel_KLBUE.pdf
Engineering-Daten	STEP