Grundleiste - IPCV 5/ 4-G-7,62 - 1708844

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Grundgehäuse, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten

Produkteigenschaften

- Asymmetrische Anordnung der Lötpins zur Vermeidung von Fehlbestückungen
- Invertierte IPC 5-Grundgehäuse in vertikaler Ausführung zur Realisierung eines fingerberührsicheren Leiterplattenausgangs oder einer Platine-Platine-Verbindung (in Kombination mit PC 5-Grundleisten)
- Höchste Kontaktsicherheit durch integrierte Stahlüberfeder

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4046356089784

Technische Daten

Maße

Länge	12,8 mm
Rastermaß	7,62 mm
Maß a	22,86 mm
Stiftabmessungen	1,2x0,8
Stiftabstand	7,62 mm
Bohrlochdurchmesser	1,3 mm

Allgemein

Artikelfamilie	IPCV 5/..-G
Isolierstoffgruppe	I
Bemessungsstoßspannung (III/3)	6 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	6 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	6 kV
Bemessungsspannung (III/3)	630 V
Bemessungsspannung (III/2)	630 V
Bemessungsspannung (II/2)	1000 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	41 A
Belastungsstrom maximal	41 A

Grundleiste - IPCV 5/ 4-G-7,62 - 1708844

Technische Daten

Allgemein

Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Farbe	grün
Polzahl	4

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized

Usegroups	**B**	**C**	**D**
Nennspannung UN	300 V	300 V	600 V
Nennstrom IN	41 A	41 A	5 A
mm²/AWG/kcmil			

Grundleiste - IPCV 5/ 4-G-7,62 - 1708844

Approbationen


cUL Recognized

Usegroups	B	C	D
Nennspannung UN	300 V	300 V	600 V
Nennstrom IN	41 A	41 A	5 A
mm²/AWG/kcmil			

cULus Recognized


Zeichnungen

Bohrplan



Grundleiste - IPCV 5/ 4-G-7,62 - 1708844

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com