Grundleiste - ICV 2,5 HC/ 2-G-5,08 - 1943535

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, COMBICON-Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden. Müssen aus betriebstechnischen Gründen kleinere Leistungen geschaltet werden, stehen auf Anfrage Erfahrungswerte zur Verfügung

Produkteigenschaften

- Stahlüberfeder als Sicherheitsplus gegen Kontaktkorrosion
- Rüttelsichere Verbindung durch Gewindeflansch (-GF)
- Invertierte 16-A (HC)-Grundgehäuse mit Buchsenkontakt für berührgeschützte Applikationen oder Platine-Platine-Verbindungen

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918885267

Technische Daten

Maße

Länge	10,2 mm
Rastermaß	5,08 mm
Maß a	5,08 mm

Allgemein

Artikelfamilie	ICV 2,5 HC/..-G
Isolierstoffgruppe	I
Bemessungsstoßspannung (III/3)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	4 kV
Bemessungsspannung (III/3)	320 V
Bemessungsspannung (III/2)	320 V
Bemessungsspannung (II/2)	630 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	16 A
Belastungsstrom maximal	16 A
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Farbe	grün

Grundleiste - ICV 2,5 HC/ 2-G-5,08 - 1943535

Technische Daten

Allgemein

Polzahl	2

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / IECEE CB Scheme / GOST / CCA / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized

Usegroups	**B**	**D**
Nennspannung UN	250 V	300 V
Nennstrom IN	16 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Grundleiste - ICV 2,5 HC/ 2-G-5,08 - 1943535

Approbationen

Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	16 A
mm²/AWG/kcmil	

cUL Recognized

Usegroups	B	D
Nennspannung UN	250 V	300 V
Nennstrom IN	16 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

GOST

IECEE CB Scheme

Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	16 A
mm²/AWG/kcmil	

CCA	
Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	16 A
mm²/AWG/kcmil	

cULus Recognized

Zubehör

Prüfstecker

Grundleiste - ICV 2,5 HC/ 2-G-5,08 - 1943535

Zubehör

RPS - 0201647



MPS-MT - 0201744



Kodierelement

CP-MSTB - 1734634



Isolierhülse

MPS-IH WH - 0201663



MPS-IH RD - 0201676



Grundleiste - ICV 2,5 HC/ 2-G-5,08 - 1943535

Zubehör

MPS-IH BU - 0201689



MPS-IH YE - 0201692



MPS-IH GN - 0201702




MPS-IH BK - 0201731



Zeichnungen


Grundleiste - ICV 2,5 HC/ 2-G-5,08 - 1943535

Bohrplan



Grundleiste - ICV 2,5 HC/ 2-G-5,08 - 1943535

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com