

**HDC - Kits**  
**HDC KIT HE-P 24.130****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC – Kits sind standardisierte Bausätze um einen kompletten Steckverbinder herzustellen.

Die HDC – Kits bestehen in der Regel aus Stifteinsatz, Buchseneinsatz, Steckergehäuse, Anbaugehäuse und Kabelverschraubung.

Weidmüller bietet Ihnen ein Sortiment der gängigen Steckverbinder-Kombinationen mit metrischen oder PG-Kabeleingangsgewinde an.

Die Push-In Anschlusstechnologie ist eine Direktstecktechnik. Der vorbehandelte Leiter kann ohne zusätzliche Hilfsmittel direkt in die Leiteranschlussebene gesteckt werden.

PUSH IN Technologie

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC KIT HE-P 24.130                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1061780000</a>                                                                                                   |
| Ausführung | RockStar® HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, Kit, HE, Baugröße: 8, Pole: 24, PUSH IN, 500 V, 16 A, Aluminiumdruckguss, PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4032248816484                                                                                                                |
| VPE        | 1 Stück                                                                                                                      |

## HDC - Kits HDC KIT HE-P 24.130

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 814 g

### Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 100 °C

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Allgemeine Daten

|            |            |                                |                    |
|------------|------------|--------------------------------|--------------------|
| Baureihe   | HE         | Gehäusebasismaterial           | Aluminiumdruckguss |
| Oberfläche | Pulverlack | Werkstoff Verriegelungselement | Edelstahl          |

### Ausführung

|                                  |                   |                                  |                     |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
| Anschlussart                     | PUSH IN           | Baugröße                         | 8                   |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 4 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Oberfläche                       | Pulverlack        | Werkstoff                        | Aluminiumdruckguss  |

### Allgemeine Angaben

|                                |                  |                                   |                    |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Anschlussart PE                | Schraubanschluss | Baugröße                          | 8                  |
| Baureihe                       | HE               | Bemessungsspannung (DIN EN 61984) | 500 V              |
| Bemessungsstrom (DIN EN 61984) | 16 A             | Polzahl                           | 24                 |
| Verschraubung                  | PG 21            | Werkstoff                         | Aluminiumdruckguss |

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC002943    |
| eClass 6.2 | 27-14-34-19 | eClass 7.1 | 27-44-05-15 |
| eClass 8.1 | 27-44-05-15 | eClass 9.0 | 27-44-02-92 |
| eClass 9.1 | 27-44-01-90 |            |             |

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

|                   |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Broschüre/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |