

**HDC - Gehäuse  
HDC IP68 HP 24B TO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die RockStar® HighPower Gehäuse sind aus einem hochfestem Aluminiumdruckguss gefertigt und bieten durch eine kontinuierliche Optimierung einen perfekten Schutz unter widrigen Umweltbedingungen. Durch das mehrteilige Gehäuse hat der Anwender die Möglichkeit Arbeitsprozesse bis zum letzten Arbeitsgang einzusehen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC IP68 HP 24B TO                                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1079930000</a>                                                                      |
| Ausführung | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP68, IP69K, Steckergehäuse, Schraubverschluss, Standard |
| GTIN (EAN) | 4032248842032                                                                                   |
| VPE        | 1 Stück                                                                                         |

## HDC - Gehäuse HDC IP68 HP 24B TO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |          |               |            |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Länge        | 192 mm   | Länge (inch)  | 7,559 inch |
| Breite       | 64 mm    | Breite (inch) | 2,52 inch  |
| Höhe         | 120 mm   | Höhe (inch)   | 4,724 inch |
| Nettogewicht | 822,72 g |               |            |

### Temperaturen

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Grenztemperatur | -50 °C ... 120 °C |
|-----------------|-------------------|

### Allgemeine Daten

|                                |                     |                      |                    |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| Anzugsdrehmoment               | 11 Nm               | Baureihe             | HighPower          |
| EMV Gehäuse                    | Ja                  | Gehäusebasismaterial | Aluminiumdruckguss |
| Oberfläche                     | Pulverlack          | Schutzart            | IP68, IP69K        |
| Werkstoff Verriegelungselement | Edelstahl, rostfrei |                      |                    |

### Ausführung

|                             |                   |                    |                   |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Anzugsdrehmoment            | 11 Nm             | Ausführung Gehäuse | Steckergehäuse    |
| Ausführung Verschlusssystem | Schraubverschluss | Bauform            | Standard          |
| Baugröße                    | 8                 | Bügelausführung    | Schraubverschluss |
| Oberteil/Unterteil/Deckel   | Oberteil          | Typ                | Stecker           |

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC002635    |
| ETIM 5.0   | EC002635    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-02 | eClass 7.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

### Zulassungen

Zulassungen



|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Broschüre/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a>                                                   |

### HDC - Gehäuse HDC IP68 HP 24B TO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

