Industrial Ethernet
IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Kupplung, Ausführung FreeCon für Steckverbinder PushPull Var.4 gemäß IEC 61076-3-106 in Metall

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1122710000
Typ	IE-CD-V04PRJ-C-MA
Ausführung	Anschlussdose, FreeCon, RJ45, Kupplung
GTIN (EAN)	4032248904778
VPE	1 Stück

Industrial Ethernet
IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	243,48 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...+70 °C	Lagertemperatur	
Verlegetemperatur			

Downloads

Konformitätsbescheinigung ISO/IEC EN & TIA/ EIA Screened Class EA Kategorie 6A, 4 Steckverbinderkanal	z1755b-07-D.pdf	Konformitätsbescheinigung ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Kategorie 6, 3 Steckverbinder feste Verbindung	ac107534.pdf
Konformitätsbescheinigung ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Kategorie 6, 4 Steckverbinderkanal	ac107533.pdf	Konformitätsbescheinigung ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Kategorie 6A, 2 Steckverbinderkanal	ac107535.pdf

Allgemeine Daten

Gehäusebasismaterial	Alu-Profil, Deckel Zinkdruckguss lackiert	Schutzart	IP 65
Steckzyklen	750		

Elektrische Eigenschaften

Strombelastbarkeit bei 50 °C	1 A

Normen

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5

Technische Daten RJ45 Kupplung

Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss, PA 66	Isolationswiderstand	> 500 MΩ
Kategorie	Cat.6_A / Class E_A (ISO/IEC 11801 2010)	Kontaktwiderstand	≤ 20 mΩ
Spannungsfestigkeit, Kontakt - Kontakt, min	≥ 1000 V DC	Spannungsfestigkeit, Kontakt - Schirm, max.	≥ 1500 V DC
Strombelastbarkeit	1 A		

Klassifikationen

eClass 6.0	27-25-05-04	eClass 7.0	27-25-05-04

Zulassungen

Zulassungen

c UL us LISTED
ME25