


**Gerätemarkierer  
THM MT30X 15/6 WS/M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Die **ThermoMark** Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf.

- Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar
- Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1753231044</a>                                      |
| Typ        | THM MT30X 15/6 WS/M                                             |
| Ausführung | Gerätemarkierer, Etikett, 15 x 6 mm, Polyesterfilm, Farbe: weiß |
| GTIN (EAN) | 4032248008407                                                   |
| VPE        | 1 Stück                                                         |

**Gerätemarkierer  
THM MT30X 15/6 WS/M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |       |        |      |
|--------------|-------|--------|------|
| Länge        | 15 mm | Breite | 6 mm |
| Nettogewicht | 204 g |        |      |

**Markierungen**

|                                    |               |                                |                            |
|------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| Anzahl je Rolle                    | 10.000        | Aufdruckverfahren              | Thermotransfer             |
| Ausführung                         | selbstklebend | Brennbarkeitsklasse nach UL94  | HB                         |
| Einsatztemperaturbereich, max.     | 150 °C        | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C                     |
| Farbe                              | weiß          | Kleber                         | permanenter Acrylcopolymer |
| Laserdruckerbeschriftbar           | Nein          | Leiteraußendurchmesser         |                            |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 9             | Matrixdruckerbeschriftbar      | Nein                       |
| Plotterbeschriftbar                | Nein          | PrintJet                       | Nein                       |
| Speed-Marking-Laser                | Nein          | Stiftbeschriftbar (Sti)        | Nein                       |
| Thermotransferdruckerbeschriftbar  | Ja            | Werkstoff                      | Polyesterfilm              |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC001288    | ETIM 3.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 4.1 | 24-19-02-18 |
| eClass 5.1 | 27-14-91-29 | eClass 6.0 | 27-14-91-29 |
| eClass 7.0 | 27-14-91-29 |            |             |

**Produkthinweise**

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Artikelbeschreibung | Klebeetikett für Schaltgeräte und Module |
|---------------------|------------------------------------------|

**Zulassungen**

Zulassungen