

**Gerätemarkierer  
THM MT30X 30/20 SI/M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Die **ThermoMark** Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf.

- Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar
- Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1753260001</a>                                         |
| Typ        | THM MT30X 30/20 SI/M                                               |
| Ausführung | Gerätemarkierer, Etikett, 30 x 20 mm, Polyesterfilm, Farbe: silber |
| GTIN (EAN) | 4032248008568                                                      |
| VPE        | 1 Stück                                                            |

**Gerätemarkierer  
THM MT30X 30/20 SI/M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |       |        |       |
|--------------|-------|--------|-------|
| Länge        | 30 mm | Breite | 20 mm |
| Nettogewicht | 715 g |        |       |

**Markierungen**

|                                |               |                                   |                            |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Anzahl je Rolle                | 6.000         | Aufdruckverfahren                 | Thermotransfer             |
| Ausführung                     | selbstklebend | Brennbarkeitsklasse nach UL94     | HB                         |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 150 °C        | Einsatztemperaturbereich, min.    | -40 °C                     |
| Farbe                          | silber        | Kleber                            | permanenter Acrylcopolymer |
| Laserdruckerbeschriftbar       | Nein          | Leiteraußendurchmesser            |                            |
| Matrixdruckerbeschriftbar      | Nein          | Plotterbeschriftbar               | Nein                       |
| PrintJet                       | Nein          | Speed-Marking-Laser               | Nein                       |
| Stiftbeschriftbar (Sti)        | Nein          | Thermotransferdruckerbeschriftbar | Ja                         |
| Werkstoff                      | Polyesterfilm |                                   |                            |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC001288    | ETIM 3.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 4.1 | 24-19-02-18 |
| eClass 5.1 | 27-14-91-29 | eClass 6.0 | 27-14-91-29 |
| eClass 7.0 | 27-14-91-29 |            |             |

**Produkthinweise**

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Artikelbeschreibung | Klebeetikett für Schaltgeräte und Module |
|---------------------|------------------------------------------|

**Zulassungen**

Zulassungen