

HDC - Gehäuse HDC 24B DMDQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit.

Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen.

Durch die Lasermarkierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert.

Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Typ | HDC 24B DMDQ 4B0 |
| Best.-Nr. | 1665650000 |
| Ausführung | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, Deckel für Gehäuseoberteile, Querbügel am Oberteil, Standard |
| GTIN (EAN) | 4008190422677 |
| VPE | 1 Stück |

HDC - Gehäuse HDC 24B DMDQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Länge | 120 mm | Länge (inch) | 4,724 inch |
| Breite | 43 mm | Breite (inch) | 1,693 inch |
| Höhe | 22,5 mm | Höhe (inch) | 0,886 inch |
| Nettogewicht | 87 g | | |

Temperaturen

| | |
|-----------------|-------------------|
| Grenztemperatur | -40 °C ... 125 °C |
|-----------------|-------------------|

Umweltanforderungen

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Abmessungen

| | | | |
|------------------|----------------------|----------------|--------|
| Breite Gehäuse C | 43 mm | Höhe Gehäuse B | 22 mm |
| Kabeleingang | für Gehäuseoberteile | Länge Gehäuse | 120 mm |

Allgemeine Daten

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| EMV Gehäuse | Nein | Gehäusebasismaterial | Aluminiumdruckguss |
| Oberfläche | Pulverlack | Schutzart | IP65 |
| Werkstoff Verriegelungselement | Edelstahl, rostfrei | | |

Ausführung

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Ausführung Gehäuse | Deckel für Gehäuseoberteile | Ausführung Verschlussystem | Querbügel am Oberteil |
| Bauform | Standard | Baugröße | 8 |
| Bügelausführung | Querbügel | Dichtung | NBR |
| Geeignet für ModuPlug® | Ja | Kabeleingang | für Gehäuseoberteile |
| Oberteil/Unterteil/Deckel | Deckel | Typ | Deckel |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000437 | ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 | ETIM 6.0 | EC000437 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 | | |

Zulassungen

Zulassungen



| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**HDC - Gehäuse
HDC 24B DMDQ 4BO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Downloads**

| | |
|--------------------------|---|
| Broschüre/Katalog | CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN |
| Engineering-Daten | EPLAN, WSCAD |
| Engineering-Daten | STEP |
| Technische Dokumentation | 1665650000_HDC_24B_DMDQ_4BO_STP_Blatt_1.pdf |

Datenblatt**HDC - Gehäuse
HDC 24B DMDQ 4B0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen