

**SAI-Passiv  
SAI-4/6/8-MH BL3.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Kompakter IDC-Anschluss verkürzt Herstell-, Inbetriebnahme- und Wartungsarbeiten
- Rändelmutter aus Metall - robust, sichere Handhabung bei geringem Kraftaufwand.
- Die Abmessungen der IDC-Verteiler entsprechen denen der Standard-SAI-Verteiler. Sie sind mit ihnen kompatibel.
- 3-polige Ausführung mit je 1 E/A-Signal pro Steckplatz und 4-polige Ausführung mit je 2 E/A-Signale pro Steckplatz,
- individuelle Konfektion der Sensor-/Aktor-Leitungen vor Ort,
- sichere und schnelle Verbindung durch Anschlusselement IDC,
- Schutzart IP 67.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1724750000</a>                                    |
| Typ        | SAI-4/6/8-MH BL3.5                                            |
| Ausführung | SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, IDC, Haubenversion |
| GTIN (EAN) | 4032248002429                                                 |
| VPE        | 1 Stück                                                       |

**SAI-Passiv  
SAI-4/6/8-MH BL3.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |       |      |         |
|--------------|-------|------|---------|
| Breite       | 60 mm | Höhe | 41,5 mm |
| Nettogewicht | 95 g  |      |         |

**Allgemeine Daten**

|                              |             |                              |        |
|------------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| Brandverhalten               | V-0         | Gehäusebasismaterial         | Pocan  |
| Leiteraußendurchmesser       | 1.2 - 1.6mm | Leiteraußendurchmesser, max. | 1,6 mm |
| Leiteraußendurchmesser, min. | 1,2 mm      | Schutzart                    | IP 67  |
| Steckzyklen                  | ≤ 50        | Verschmutzungsgrad           | 2      |
| Verschraubung                | M20         |                              |        |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001856    | UNSPSC     | 30-21-18-01 |
| eClass 6.0 | 27-06-91-90 | eClass 7.0 | 27-06-91-90 |

**Zulassungen**

Zulassungen

