

**SAI-Passiv  
SAI-6-M 3P IDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Kompakter IDC-Anschluss verkürzt Herstell-, Inbetriebnahme- und Wartungsarbeiten
- Rändelmutter aus Metall - robust, sichere Handhabung bei geringem Kraftaufwand.
- Die Abmessungen der IDC-Verteiler entsprechen denen der Standard-SAI-Verteiler. Sie sind mit ihnen kompatibel.
- 3-polige Ausführung mit je 1 E/A-Signal pro Steckplatz und 4-polige Ausführung mit je 2 E/A-Signale pro Steckplatz,
- individuelle Konfektion der Sensor-/Aktor-Leitungen vor Ort,
- sichere und schnelle Verbindung durch Anschlusselement IDC,
- Schutzart IP 67.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1760050000</a>                                             |
| Typ        | SAI-6-M 3P IDC                                                         |
| Ausführung | SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, IDC, M12, Haubenversion, Ja |
| GTIN (EAN) | 4008190200473                                                          |
| VPE        | 1 Stück                                                                |

**SAI-Passiv  
SAI-6-M 3P IDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|       |         |              |       |
|-------|---------|--------------|-------|
| Länge | 127 mm  | Breite       | 60 mm |
| Höhe  | 41,5 mm | Nettogewicht | 240 g |

**Allgemeine Daten**

|                              |               |                              |              |
|------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|
| Brandverhalten               | V-0           | Gehäusebasismaterial         | Pocan        |
| Isolationswiderstand         | $10^9 \Omega$ | Kontaktbuchsendurchmesser    | M12          |
| Kontaktoberfläche            | verzinkt      | Leiteraußendurchmesser       | 1,2 - 1,6 mm |
| Leiteraußendurchmesser, max. | 1,6 mm        | Leiteraußendurchmesser, min. | 1,2 mm       |
| Polzahl                      | 3             | Schutzart                    | IP 67        |
| Verschmutzungsgrad           | 2             |                              |              |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001856    | UNSPSC     | 30-21-18-01 |
| eClass 6.0 | 27-06-91-90 | eClass 7.0 | 27-06-91-90 |

**Zulassungen**

Zulassungen

