

**SAI-Passiv  
SAI-4-M 5P M12 OL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



M12 Verteiler werden in allen möglichen Ausführungen angeboten. Die 4,6 oder 8 M12 Steckplätze sind 4 oder 5 polig. Der Sammelabgang ist wahlweise ausgeführt als Festkabelvariante, Haubenvariante zum Selbstanschließen oder mit M23. Weiterhin gibt es einige besondere Ausführungen. So gibt es 1 zu 1 Verteiler für die freie Wahl der Anschlüsse oder auch Verteiler, die für die Ex Zone 1 zugelassen sind.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1800000000</a>                                          |
| Typ        | SAI-4-M 5P M12 OL                                                   |
| Ausführung | SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion, Nein |
| GTIN (EAN) | 4032248248520                                                       |
| VPE        | 1 Stück                                                             |

**SAI-Passiv  
SAI-4-M 5P M12 OL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |         |
|--------------|---------|
| Nettogewicht | 193,3 g |
|--------------|---------|

**Allgemeine Daten**

|                              |                               |                              |          |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|
| Brandverhalten               | V-0                           | Gehäusebasismaterial         | Pocan    |
| Isolationswiderstand         | $10^9 \Omega$                 | Kontaktbuchsendurchmesser    | M12      |
| Kontaktmaterial              | CuZn, unternickelt, vergoldet | Kontaktoberfläche            | verzinnt |
| Leiteraußendurchmesser       | 6 - 12mm                      | Leiteraußendurchmesser, max. | 12 mm    |
| Leiteraußendurchmesser, min. | 6 mm                          | Schutzart                    | IP 68    |
| Steckzyklen                  | $\leq 50$                     | Verschmutzungsgrad           | 3        |
| Verschraubung                | M20                           |                              |          |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001856    | UNSPSC     | 30-21-18-01 |
| eClass 6.0 | 27-06-91-90 | eClass 7.0 | 27-06-91-90 |

**Zulassungen**

Zulassungen

