

**SAI-4-M 5P M12 1:1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



M12 Verteiler werden in allen möglichen Ausführungen angeboten. Die 4,6 oder 8 M12 Steckplätze sind 4 oder 5 polig. Der Sammelabgang ist wahlweise ausgeführt als Festkabelvariante, Haubenvariante zum Selbstanschießen oder mit M23. Weiterhin gibt es einige besondere Ausführungen. So gibt es 1 zu 1 Verteiler für die freie Wahl der Anschlüsse oder auch Verteiler, die für die Ex Zone 1 zugelassen sind.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1806010000</a>                            |
| Typ        | SAI-4-M 5P M12 1:1                                    |
| Ausführung | Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion, Ja |
| GTIN (EAN) | 4032248275120                                         |
| VPE        | 1 Stück                                               |

## SAI-4-M 5P M12 1:1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 190,9 g

### Allgemeine Daten

|                              |                               |                              |          |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|
| Brandverhalten               | V-0                           | Gehäusebasismaterial         | Pocan    |
| Isolationswiderstand         | $10^9 \Omega$                 | Kontaktbuchsendurchmesser    | M12      |
| Kontaktmaterial              | CuZn, unternickelt, vergoldet | Kontaktoberfläche            | verzinnt |
| Leiteraußendurchmesser       | 6 - 12mm                      | Leiteraußendurchmesser, max. | 12 mm    |
| Leiteraußendurchmesser, min. | 6 mm                          | Schutzart                    | IP 67    |
| Steckzyklen                  | $\leq 50$                     | Verschmutzungsgrad           | 3        |

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001856    | UNSPSC     | 30-21-18-01 |
| eClass 6.0 | 27-06-91-90 | eClass 7.0 | 27-06-91-90 |

### Zulassungen

Zulassungen

