

**SAI-6-M 5P M12 ECO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



M12 Verteiler werden in allen möglichen Ausführungen angeboten. Die 4,6 oder 8 M12 Steckplätze sind 4 oder 5 polig. Der Sammelabgang ist wahlweise ausgeführt als Festkabelvariante, Haubenvariante zum Selbstanschließen oder mit M23. Weiterhin gibt es einige besondere Ausführungen. So gibt es 1 zu 1 Verteiler für die freie Wahl der Anschlüsse oder auch Verteiler, die für die Ex Zone 1 zugelassen sind.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1892090000</a>                            |
| Typ        | SAI-6-M 5P M12 ECO                                    |
| Ausführung | Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion, Ja |
| GTIN (EAN) | 4032248504909                                         |
| VPE        | 1 Stück                                               |

**SAI-6-M 5P M12 ECO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|       |        |              |       |
|-------|--------|--------------|-------|
| Länge | 127 mm | Nettogewicht | 222 g |
|-------|--------|--------------|-------|

**Allgemeine Daten**

|                        |                               |                           |          |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|
| Brandverhalten         | V-0                           | Gehäusebasismaterial      | Pocan    |
| Isolationswiderstand   | $10^9 \Omega$                 | Kontaktbuchsendurchmesser | M12      |
| Kontaktmaterial        | CuZn, unternickelt, vergoldet | Kontaktoberfläche         | verzinnt |
| Leiteraußendurchmesser | -                             | Schutzart                 | IP 68    |
| Steckzyklen            | $\leq 50$                     | Verschmutzungsgrad        | 3        |
| Verschraubung          | M20                           |                           |          |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001856    | UNSPSC     | 30-21-18-01 |
| eClass 6.0 | 27-06-91-90 | eClass 7.0 | 27-06-91-90 |

**Zulassungen**

Zulassungen

