

**HDC - Gehäuse  
HDC 10B SBU 1M20G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit.

Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen.

Durch die Lasermarkierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert.

Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 10B SBU 1M20G                                                                                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1901360000</a>                                                                                              |
| Ausführung | HDC - Gehäuse, Baugröße: 4, Schutzart: IP65, Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: M 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248588237                                                                                                           |
| VPE        | 1 Stück                                                                                                                 |

## HDC - Gehäuse HDC 10B SBU 1M20G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|                        |          |                      |            |
|------------------------|----------|----------------------|------------|
| Länge                  | 115,7 mm | Länge (inch)         | 4,555 inch |
| Breite                 | 53,5 mm  | Breite (inch)        | 2,106 inch |
| Höhe                   | 57 mm    | Höhe (inch)          | 2,244 inch |
| Befestigungsmaß Breite | 82 mm    | Befestigungsmaß Höhe | 43 mm      |
| Nettogewicht           | 294 g    |                      |            |

### Temperaturen

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Grenztemperatur | -40 °C ... 125 °C |
|-----------------|-------------------|

### Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Abmessungen

|                  |             |                      |         |
|------------------|-------------|----------------------|---------|
| Breite Gehäuse C | 43 mm       | Breite Sockel C1     | 53,5 mm |
| Höhe Gehäuse B   | 57 mm       | Höhe Sockel B1       | 5 mm    |
| Kabeleingang     | mit Gewinde | Lochabstand Länge A2 | 82 mm   |
| Länge Gehäuse    | 73 mm       |                      |         |

### Allgemeine Daten

|                                |                     |                      |                    |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| EMV Gehäuse                    | Nein                | Gehäusebasismaterial | Aluminiumdruckguss |
| Oberfläche                     | Pulverlack          | Schutzart            | IP65               |
| Werkstoff Verriegelungselement | Edelstahl, rostfrei |                      |                    |

### Ausführung

|                           |               |                              |                        |
|---------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|
| Anzahl Kabeleingang oben  | 0             | Anzahl Kabeleingang seitlich | 1                      |
| Ausführung Gehäuse        | Sockelgehäuse | Ausführung Verschlussystem   | Querbügel am Unterteil |
| Bauform                   | Standard      | Baugröße                     | 4                      |
| Bügelausführung           | Querbügel     | Dichtung                     | NBR                    |
| Geeignet für ModuPlug®    | Nein          | Gewinde (innen)              | M 20                   |
| Größe Kabeleingänge       | M 20          | Kabeleingang                 | mit Gewinde            |
| Oberteil/Unterteil/Deckel | Unterteil     | Typ                          | Aufbau (Sockel)        |

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

### Zulassungen

Zulassungen



|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### HDC - Gehäuse HDC 10B SBU 1M20G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

|                   |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Broschüre/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>                                                    |