

Elektro Motor "Thrust eco" 15T



Beschreibung

Features :

- 15 Turns
- Leerlauf - Drehzahl 32.000 U/min
- Max. Strom 16 A
- Betriebsspannung 7.2 Volt
- Baugröße 540
- Wellen-Länge 8,6 mm Ø 3,19 mm
- Motor Maße : Länge 54 mm Ø 35,7 mm